



Etiquetas de Seguridad con Evidencia de Manipulación, Transferencia Térmica

• Helatag 1203 (Plata)

Etiquetas con evidencia de manipulación para una identificación segura de componentes.


Ventajas y Beneficios

- Etiquetas con evidencia de manipulación que dejan rastro cuando se han manipulado
- Marque componentes de forma segura
- Utilice texto, gráficos o códigos de barras según su necesidad
- Excelente impresión utilizando cinta de impresión TT822OUT
- Imprimible con TT4000+, TT430 para mejores resultados
- Fácil diseño de etiquetas con TagPrint Pro



Evidencia de manipulación altamente visible.

MATERIAL	Tipo 1203, Poliester (PET), Plata mate (SR), con evidencia de manipulación
Temp. Trabajo	-40 °C a +120 °C
Temp. Curado	desde +7 °C
Adhesivo	Acrílico
Espesor de Lámina (TF)	53 µm
Propiedades Químicas del Material	Excelente resistencia contra agua, alcohol, aceites, grasas, gasolina, líquidos helados, líquidos de frenos, ácidos débiles, sales y alcalinos.
Cinta de impresión recomendada	TT822OUT
Certificación / Especificación	CSA, UL-Reconocido



HF ✓

RoHS ✓

TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Embalaje	Color	Código
TAG71TD6-1203-SR	12,7	11,1	101,6	6	15.000	Plata (SR)	596-71120
TAG13TD4-1203-SR	19,1	6,4	101,6	4	10.000	Plata (SR)	596-31203
TAG16TD3-1203-SR	22,9	6,4	80,0	3	10.000	Plata (SR)	596-61203
TAG34TD3-1203-SR	25,4	9,5	85,1	3	7.500	Plata (SR)	596-41203
TAG15TD3-1203-SR	25,4	12,7	85,1	3	7.500	Plata (SR)	596-51203
TAG31TD3-1203-SR	25,4	19,1	85,1	3	5.000	Plata (SR)	596-11203
TAG35TD3-1203-SR	31,8	9,5	101,6	3	7.500	Plata (SR)	596-35120
TAG27TD2-1203-SR	38,1	19,1	85,1	2	2.500	Plata (SR)	596-71203
TAG67TD2-1203-SR	38,1	31,8	85,1	2	1.000	Plata (SR)	596-67120
TAG69TD2-1203-SR	40,6	22,9	89,0	2	2.500	Plata (SR)	596-69120
TAG77TD1-1203-SR	50,8	22,9	55,0	1	2.000	Plata (SR)	596-77120
TAG73TD1-1203-SR	50,8	25,4	55,0	1	2.000	Plata (SR)	596-73120
TAG66TD1-1203-SR	50,8	36,5	56,8	1	1.000	Plata (SR)	596-66120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas. Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.




Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



Etiquetas de Seguridad con Evidencia de Manipulación, Transferencia Térmica

- Helatag 1203 (Plata)



TIPO	Ancho (W)	Alt. (H)	Ancho de Línea (WL)	Etiquetas por Fila	Embalaje	Color	Código
TAG68TD1-1203-SR	63,5	25,4	69,0	1	2.000	Plata (SR)	596-68120
TAG63TD1-1203-SR	63,5	38,1	70,0	1	1.000	Plata (SR)	596-63120
TAG76TD1-1203-SR	63,5	50,8	70,0	1	500	Plata (SR)	596-76120
TAG72TD1-1203-SR	69,9	31,8	76,0	1	1.000	Plata (SR)	596-72120
TAG65TD1-1203-SR	76,2	36,5	82,0	1	1.000	Plata (SR)	596-65120
TAG62TD1-1203-SR	76,2	50,8	82,0	1	500	Plata (SR)	596-21203
TAG64TD1-1203-SR	88,9	36,5	95,0	1	1.000	Plata (SR)	596-64120
TAG98TD1-1203-SR	101,0	160,0	105,0	1	250	Plata (SR)	596-98120
TAG97TD1-1203-SR	101,6	74,0	106,0	1	500	Plata (SR)	596-97120

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.