

# Hoja de características del producto

## Características

# BMXNOE0100

módulo Ethernet M340 - placa de memória flash - 1 x RJ45 10/100



### Principal

Gama de producto	Plataforma autom. Modicon M340
Tipo de producto o componente	Módulo de rede TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Tipo de conexión integrada	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 par trenzad transparent ready, classe B30
Tratamiento de protección	TC

### Complementario

Servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Global Data I/O scanning Mensajería TCP Modbus Administrador de rede SNMP Editor de Dados (via terminal PC) Rack Viewer Configurável pelo servidor web
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descripción de memoria	Cartão de memória Flash fornecido (BMXRWSC016M)
Uso de memória	Armazenamento da aplicação Ativação do servidor web padrão
Alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
Señalizaciones en local	1 LED verde actividad en red Ethernet (ETH ACT) 1 LED verde processador em execução (RUN) 1 LED verde status da rede Ethernet (ETH STS) 1 LED rojo taxa de dados (ETH 100) 1 LED rojo falha na placa de memória (CARD ERR) 1 LED rojo falha do processador ou do sistema (ERR)
Tipo de control	Reinício a frio do botão de pressão REPOR
Consumo de corriente	90 mA en 24 V CC
Formato de módulo	Normas
Peso del producto	0,2 kg

## Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación
Grado de protección IP	IP20
Marcado	CE
Certificaciones de producto	UL 508
Normas	CSA C22.2 No 142 EN/IEC 61131-2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0722 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible <a href="#">Perfil medioambiental</a>
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE <a href="#">Manual de gestión residuos</a>

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------


# Hoja de características del producto

## BMXNOE0100

### Esquemas de dimensiones

#### Módulos montados en bastidores

#### Dimensiones



- (1) Con bloque de terminales extraíble (con compartimento, tornillo o resorte).
- (2) Con conector FCN.
- (3) En riel AM1 ED: 35 mm ancho, 15 mm profundo. Sólo es posible con bastidor BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Referencias de bastidor	a en mm	a en pulgadas
BMXXBP0400 y BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 y BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 y BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 y BMXXBP1200H	503.2	19.81