


CARACTERÍSTICAS

- Bloqueable para mayor seguridad
- Encastres de espuma para proteger elementos delicados

Caja de plástico RS Pro, 155 x 489 x 363mm

Código RS: 519-649



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción de producto

Caja de transporte RS Pro fabricada de ABS de 3 mm de grosor y con un bastidor de aluminio robusto, cierres de palanca (se suministran 2 llaves), lid. Con bloqueo automático, asa de transporte cómoda y patas de pie. Esta caja es ideal para la protección y el transporte de piezas sensibles de equipos y muestras. Cada caja se suministra con encastrados de espuma cubiertos de nylon pulido azul que se pueden cortar fácilmente para proporcionar aberturas con forma para requisitos específicos.

Puede confiar en esta caja RS Pro para mantener sus artículos valiosos y sensibles seguros durante el transporte.

Las opciones incluyen:

[519-633](#) - Caja de tránsito ABS 425x300x125 mm

[519-649](#) - Caja de tránsito ABS 489x363x155 mm

[519-655](#) - Caja de tránsito ABS 570x405x175 mm

Especificaciones generales

Material	ABS
Espuma	Sí
Estancas o impermeables	No
Ruedas	No
Color	Negro
Divisores	No
Acabado	Texturizada; suave
Bloqueable	Sí
Certificación de zonas peligrosas	ATEX; clase I
Tipo de material	Plástico
Aplicaciones	Instrumentos musicales; Herramientas; equipos de cable; equipos de fotografía y cámara; equipos de prueba; almacenamiento de componentes, electrónica, equipos de audio y vídeo
Carril de bastidor	Sí

Especificaciones mecánicas

Altura externa	155mm
Anchura externa	489mm
Profundidad externa	363mm
Dimensiones externas	155x489x363mm
Peso	3.1; 8; 20kg
Hasta	40kg
Volumen	239l
Grosor de la lámina de aluminio	1mm
Reforzados	3
lid	45mm

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura	-20 a 80 °C.
--------------------	--------------

Categoría de protección

Índice de protección IP	IP54; IP65; IP67; IPX5
--------------------------------	------------------------

Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	CE / UR / cur
-------------------------------------	---------------