

## CARACTERÍSTICAS

- Tornillos de cabeza hueca ranurados conformes a los estándares BS4219 y BS768
- Tornillos de acero
- Gama de tamaños en tamaños de rosca M y BA
- Se suministra en una caja de polipropileno con una lid. Con bisagras
- El acabado óxido negro proporciona resistencia a la corrosión

## Kit de tornillos/pernos de acero de 900 piezas, 10BA, 6BA, 8BA, M1.6, M2, M2.5

Código RS: 524-275



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

La Marca de confianza RS Pro presenta este juego de tornillos de cabeza hueca de alta calidad con una llave ranurada y un acabado de óxido negro. Los tornillos de cabeza hueca se aprietan con una llave Allan o hexagonal, lo que los convierte en ideales para usar en aplicaciones en las que las fijaciones con muescas externas no son prácticas debido a la falta de espacio. Este juego de tornillos incluye tornillos muy pequeños que se miden en tamaños de rosca BA (British Association), y se utilizan habitualmente en aplicaciones complejas, como equipos instrumentales en miniatura y modelado.

## Especificaciones

<b>Número de piezas</b>	900
<b>Tipo de tornillo/perno</b>	Tornillo prisionero
<b>Tipo de unidad</b>	Ranura
<b>Contenido del kit</b>	M1.6 x 3, M1.6 x 6, M1.6 x 10, M2 x 3, M2 x 6, M2 x 10, M2.5 x 3, M2.5 x 6, M2.5 x 10
<b>Aplicaciones</b>	Equipo instrumental pequeño, como velocímetros, Modelado

## Especificaciones mecánicas

<b>Longitudes de tornillos/pernos</b>	3mm a 10mm
<b>Tamaño de rosca</b>	M1.6, M2, M2.5, 6BA, 8BA, 10BA
<b>Material</b>	Acero
<b>Acabado</b>	Óxido negro
<b>Longitud de tornillo/perno más larga</b>	10mm
<b>Longitud de tornillo/perno más corta</b>	3 mm

M1.6 x 3mm	M1.6 x 6mm	M1.6 x 10mm	M2 x 3mm	M2 x 6mm	M2 x 10mm
M2.5 x 3mm	M2.5 x 6mm	M2.5 x 10mm	10BA x 3.2mm	10BA x 6.4mm	10BA x 9.5mm
8BA x 3.2mm	8BA x 6.4mm	8BA x 9.5mm	6BA x 3.2mm	6BA x 6.4mm	6BA x 9.5mm

**524-275**

- Grub Screw Kit
- Madenschrauben-Sortiment
- Kit de vis sans tête
- Cornedo di grani di rifinito
- Conjunto de espárragos roscados
- Kralenskraver stål lige køn, sortiment

Kit Contents (50 of each size):	
M1.6 x 3	10BA x 1/8in
M1.6 x 6	10BA x 1/4in
M1.6 x 10	10BA x 3/8in
M2 x 3	8BA x 1/8in
M2 x 6	8BA x 1/4in
M2 x 10	8BA x 3/8in
M2.5 x 3	6BA x 1/8in
M2.5 x 6	6BA x 1/4in
M2.5 x 10	6BA x 3/8in

