


Rafroidissement



011-94-002

Tiroir de ventilation 19" standard


- Sans interrupteur lumineux
- Avec interrupteur lumineux
- Configuration individuelle



011-97-002

Ventilateur de brassage de 19", 1 U, sans interrupteur lumineux

- Forte puissance de ventilation
- Protection contre les contacts accidentels selon EN 60 292, T1 et T2.
- Sécurité mécanique pour les cordons secteur
- Adaptation possible aux bas à cartes



KTA44306

Composition (rep. 1 – 5 montés)

Rep.	Qté	Désignation / Matière / Finition
1	1	Face avant, alu 3 mm, anodisé
2	1	Boîtier, acier 1 mm, Al Zn
3	1	Grille
4	selon la version	Ventilateur, voir caractéristiques techniques
5	1	Prise d'entrée secteur, noir
6	1	Etrier, acier zingué, sécurité mécanique pour les cordons secteur


Caractéristiques techniques des différents ventilateurs

	Unités	230 _{CA}		115 _{CA}		24 _{CC} ¹⁾
		50	60	50	60	-
Tension	V					
Fréquence	Hz	50	60	50	60	-
Débit	m ³ /h	162	192	162	192	184
Bruit acoustique par ventilateur	dB (A)	37	41	37	41	42
Pression statique maximale	Pa	73	88	73	88	68
Température ambiante max.	°C	+ 70		+ 70		+ 70
Puissance absorbée	W	15	14	15	14	8

Ventilateur de brassage de 19" 1 U²⁾ sans interrupteur



KTA44857



KTA44858

Nombre de ventilateurs		3	6
Tension de fonctionnement	230 V _{CA} 50 ... 60 Hz	10713-100	10713-104
	115 V _{CA} 50 ... 60 Hz	10713-102	10713-106
	24 V _{CC} ¹⁾	10713-103	10713-107
cordon secteur 2,5 m – pour le ventilateur CA		SCHUKO/UTE: 60103-131	BS: 60103-137 I.E.C.: 60103-141
Pattes d'assemblage pour le bac à cartes/ventilateur		21101-104	

¹⁾ Pour la tension de fonctionnement de 24 V_{CC}, le câble de raccordement (2,5 m) est inclus

²⁾ Ne peut être équipé de filtres

Rafroidissement

Aperçu.....4.53.0

Ventilateur-filtre ...4.53.2

Tiroir de ventilation 19"4.53.7

Tiroir de ventilation 19" à prise d'air avant4.53.8

Tiroir de ventilation 19" standard4.53.15

Ventilateur/ventilateur de recharge4.53.18

Ventilateur de brassage 19", 1 U, réglé en vitesse, avec surveillance4.53.19

Régulateur de vitesse pour ventilateur ..4.53.20

Thermostat.....4.53.21

Hygrostat4.53.22

Chauffage de baie4.53.23