

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)


Repère pour câble plastique, sans languette de fixation, repérage avec rubans ESL..., EST... ou feuille grand format ES/LP-BW-GB, fixation avec attache-câble WT, surface utile : 29 x 8 mm



Avantages

- ✓ Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères pour câble en plastique individuellement selon vos besoins.
- ✓ L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection.
- ✓ Repère pour câble, en plastique pour le repérage et le regroupement de conducteurs et câbles en intérieur

Données commerciales

Unité de conditionnement	100 pc
Quantité minimum de commande	100 pc
GTIN	 4 017918 012489
GTIN	4017918012489
Poids par pièce (hors emballage)	0,001 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	29 mm
Largeur (a)	8 mm
Hauteur (c)	8 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

Généralités

Coloris	transparent
Version	Kit de fixation

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Caractéristiques techniques

Généralités

Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyéthylène
Type de montage repérage	Montage de serre-câbles

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27400400
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Accessoires

Accessoires

Attache-câble

Attache-câble - WT-HF 2,5X98 - 3240732



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Accessoires

Attache-câble - WT-HF 2,6X160 - 3240736



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 2,6X200 - 3240740



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 3,6X140 - 3240744



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 3,6X200 - 3240748



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Accessoires

Attache-câble - WT-HF 3,6X290 - 3240752



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 2,5X98 BK - 3240733



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 2,6X160 BK - 3240737



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 2,6X200 BK - 3240741



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 3,6X140 BK - 3240745



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Accessoires

Attache-câble - WT-HF 3,6X200 BK - 3240749



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Attache-câble - WT-HF 3,6X290 BK - 3240753



Attache-câble, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

Marquage des conducteurs

Etiquette - EMT (29X8)R - 0817277



Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, surface utile: 29 x 8 mm

Repérage d'appareils

Etiquettes à encliqueter - US-EMP (29X8) - 0829436



Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 29 x 8 mm

Repère pour borne imprimé

Ruban enfichable - ESL 29X8 CUS - 0824401



Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, surface utile: 29 x 8 mm

Repère pour borne vierge

Repères pour câbles en plastique - KMK 2 - 1005266

Accessoires

Ruban enfichable - ESL 29X8 - 0808257



Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau: Imprimante laser, perforé, type de montage: insertion, surface utile: 29 x 8 mm

Repère pour conducteur imprimé

Etiquette - EMT (29X8)R CUS - 0824383



Etiquette, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: insertion, plage de diamètre de câble: 10 ... 25 mm, surface utile: 29 x 8 mm