

VS-09-SD - D-SUB保护盖板

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887086>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB保护盖板，标识材料: PA，壳体尺寸: 1，颜色: 灰色



优势

- 可与D-SUB面板安装支架搭配使用，可使用插头外壳

商业数据

订货号	1887086
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	ABNCBZ
产品关键代码	ABNCBZ
目录页面	页码219 (C-2-2013)
GTIN	4017918817480
单件重量(含包装)	7.2 g
单件重量(不含包装)	6.33 g
原产地	DE

VS-09-SD - D-SUB保护盖板

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887086>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
类型	D-SUB 9

尺寸

宽度	16.5 mm
高度	23.8 mm
长度	87.6 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	塑料
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PA

机械特性

机械参数	
插／拔周期	≥ 1000

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP54 (与套管外壳搭配使用) IP65 (与面板安装支架搭配使用)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C

VS-09-SD - D-SUB保护盖板

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887086>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-09-SD - D-SUB保护盖板

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1887086>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn