Produktdatenblatt

Spezifikationen

Kabelführung

AK2GA69



EAN Code: 3389110570564

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kabelkanal
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Kompatible Produktfamilie	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT PLA PanelSeT PLS PanelSeT PLM
Unterkategorie	Ohne Deckel
Menge pro Satz	Satz à 8

Zusatzmerkmale

Farbe	Blau (RAL 5000)
Befestigungsmodus	Klipphalterung Durch Schrauben
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Höhe	90 mm
Länge	2000 mm
Breite	60 mm
Produktgewicht	1,2 kg
Gesamtzahl der Drähte	400

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…60 °C
Flammenfestigkeit	V-0 entspricht UL 94
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-1/1
Normen	NF C 68-102 VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,600 cm
VPE 1 Breite	14,500 cm
VPE 1 Länge	200,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	1,075 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	14,000 cm
VPE 2 Breite	18,000 cm
VPE 2 Länge	200,500 cm
VPE 2 Gewicht	8,600 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	304
VPE 3 Höhe	103,000 cm
VPE 3 Breite	120,000 cm
VPE 3 Länge	201,000 cm
VPE 3 Gewicht	663,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Nein**