

64150ULT

ULTRA LIFE | Halogen-Scheinwerferlampen für Pkw



Anwendungsgebiete

- Scheinwerfer
- Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern

Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen)
- 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen)

Produkteigenschaften

- Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7)

Technische Daten

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	68 W ¹⁾
Nennleistung	55.00 W
Nennspannung	12 V
Prüfspannung	13.2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3200 K
Lichtstrom	1550 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Produktgrafik

Länge	67.5 mm
Durchmesser	9.0 mm
Produktgewicht	6.91 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1200 h
Lebensdauer Tc	2000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	P14.5s
--------------------------	--------

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H1
---------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	64150ULT 55W 12
---------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321416100	64150ULT	Blister 1	81 mm x 33 mm x 135 mm	0.36 dm ³	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Versandschachtel 10	103 mm x 146 mm x 225 mm	3.38 dm ³	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Unverpackt 2	95 mm x 34 mm x 115 mm	0.37 dm ³	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Versandschachtel 20	240 mm x 106 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Bündel 10	116 mm x 70 mm x 50 mm	0.41 dm ³	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Versandschachtel 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blister 2	77 mm x 22 mm x 116 mm	0.20 dm ³	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Versandschachtel 20	146 mm x 146 mm x 235 mm	5.01 dm ³	386.00 g
4008321535573	64150ULT	Unverpackt 2	- x - x -		
4008321535580	64150ULT	Versandschachtel 20	106 mm x 240 mm x 250 mm	6.36 dm ³	1118.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter
▶ www.osram.de/am-garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.