

Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied, 13500 lm, 5 m H07RN-F 2x1,0, IP54

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle, utilisation en extérieur



 **Bluetooth®**

PROFESSIONAL 3

ANS
GARANTIE
FABRICANT

13500
LUMEN

IP 54



Référence
Code-barre

1173700008
4007123685394

DESCRIPTION

- Idéal pour chantiers, espaces clos ou halls nécessitant un angle de diffusion panoramique.
- Trépied réglable à une hauteur maximale de 2,20 m (complètement replié la hauteur est de 103 cm) muni de 3 pieds facilement rétractables.
- 3 projecteurs LED pivotants individuellement pour un éclairage à 360 degrés et inclinables verticalement.
- Interrupteur marche/arrêt avec 4 modes d'éclairage : 100 % / 75 % / 50 % / 25 %.
- Interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyant de fonctionnement (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément).
- Commande Bluetooth via l'application gratuite BT-Control de Brennenstuhl avec une portée radio de 15 m.
- Fonctions disponibles : marche/arrêt, réglage de la luminosité, appareillage simultané (plusieurs projecteurs pilotables via le Bluetooth® simultanément), arrêt automatique par minuterie.
- 5 m de câble H07RN-F 2x1,0.
- Range-câble intégré aux poignées de transport.

Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied, 13500 lm, 5 m H07RN-F 2x1,0, IP54

Éclairage optimal pour une performance de travail professionnelle, utilisation en extérieur



Référence 1173700008
Code-barre 4007123685394

DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Type de câble	H07RN-F 2x1,0
Flux lumineux	13500 lm	Hauteur min.-max. réglable	103 cm - 220 cm
Consommation électrique	100 W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Température de couleur	6500 K	Classe de protection	II
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Indice de protection (IP)	IP54
Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V	Couleur	gris/noir
Longueur de câble	5 m		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	10 kg
Poids du produit (sans emballage)	8,67 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	26,5 cm x 22,5 cm x 104 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	26 cm x 21 cm x 103 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED 13050 T Professional avec trépied et 5m H07RN-F2x1,0