

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony® style 4

Fonctions spécifiques à collerette métallique chromée

Manipulateurs (avec levier de longueur 54 mm) (1)					
Désignation	Fonctionnement	Rappel au zéro	Référence	Masse kg	
 814342 XD4 PA12	Manipulateurs complets (raccordement par vis-étriers)				
	2 directions	1 cran 1 contact "F" par direction	Sans	XD4 PA12	0,116
			Avec	XD4 PA22	0,116
	4 directions	1 cran 1 contact "F" par direction	Sans	XD4 PA14	0,133
		Avec	XD4 PA24	0,133	
Sous-ensembles pour manipulateurs					
Désignation	Utilisation pour		Référence	Masse kg	
 814346 ZD4 PA103	Corps complets (raccordement par vis-étriers)	2 directions	ZD4 PA103	0,049	
		4 directions	ZD4 PA203	0,058	
 814348 ZD4 PA203	Têtes complètes avec levier	2 directions positions maintenues	ZD4 PA12	0,022	
		2 directions positions à rappel au zéro	ZD4 PA22	0,022	
		4 directions positions maintenues	ZD4 PA14	0,022	
		4 directions positions à rappel au zéro	ZD4 PA24	0,022	
 814347 ZD4 PA12	Étiquettes 30 x 48 mm à graver	2 directions	Recto noir Verso rouge	ZBG 2201	0,001
			Recto blanc Verso jaune	ZBG 2401	0,001
 814347 ZD4 PA12	Étiquettes 48 x 48 mm à graver	4 directions	Recto noir Verso rouge	ZBG 4201	0,002
			Recto blanc Verso jaune	ZBG 4401	0,002
Compteurs horaires (2)					
Caractéristiques	Tension d'alimentation V		Référence	Masse kg	
 814343 XB5 DS●	Indication 0...9999,9	~ 12...24 - 50/60 Hz	XB5 DSB	0,045	
		~ 120 - 60 Hz	XB5 DSG	0,045	
		~ 230...240 - 50 Hz	XB5 DSM	0,045	
Éléments sonores (IP 40 NEMA 1)(2)					
 814344 XB5 KS●	Buzzer 85 db, fondamental : 4 kHz, fonctionnement permanent ou intermittent (raccordement : voir page 36020/8)	~ 24 - 50/60 Hz	XB5 KSB	0,035	
		~ 120 - 50/60 Hz	XB5 KSG	0,035	
		~ 230...240 - 50 Hz	XB5 KSM	0,035	
Porte fusible (2)					
Désignation	Utilisation pour		Référence	Masse kg	
Porte fusible	Fusible 5 x 20 mm 6,3 A - 250 V		XB5 DT1S	0,022	
(1) L'utilisation des blocs contact standard, simple (ZBE 101) et double (ZBE 20●) est interdite					
(2) Éléments de rechange : écrou ZB5 AZ901, plaque anti-rotation : ZB5 AZ902, clé de serrage : ZB5 AZ905.					
Autres réalisations	Manipulateurs et corps complets pour manipulateurs à raccordement par languettes Faston (6,35 ou 2 x 2,8). Consulter notre agence régionale.				