

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - plastron - plein - acier - H150xL300mm - pour coffret

NSYCTL500DLM

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PanelSeT
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Application	Application de distribution modulaire Universel
Compatibilité de gamme	PanelSeT S3D PanelSeT CRN PanelSeT S3X
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Sur châssis DLM
Composition de l'appareil	2 panneau
Quantité par lot	Lot de 1

### Complémentaires

Matière	Acier
Couleur	Gris (RAL 7035)
Finition de la surface	Poudre polyester
Mode de fixation	Clipsé
Type de plastron	Opaque
Hauteur	Nominal : 150 mm
Largeur	Nominal : 600 mm 454 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	50,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	778,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 cm

---

Longueur de l'emballage 2 50,000 cm

---

Poids de l'emballage 2 1,556 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie (en mois) 18

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

9d8b9f71-75cb-4d4a-a1a2-50559a3b422a

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)

## Use Longer

### Prolongation de vie

Réparation

Non

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui