



**LEBON**  
VALUE ADDED PARTNER

Verordnung (EU) 2016/425, Prüfnummer 0075/057/162/07/21/1250 CTC, notifizierte Stelle Nr. 0075

# SHOCKPROTEC/F

## SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH / WERT F



PSA Kategorie II

Nahtloser Strickhandschuh, Gaugezahl 10, mit Elasthan, aus 100% High Density Polyethylen, rostfreier Edelstahlfaser und 100 % schwarzem texturiertem Polyamid. Graue CLEAN PU-Beschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen. Stoßdämpfende Verstärkungen auf dem Handrücken und den Fingern. Elastischer Strickbund.



	<b>EN388:2016</b>
<b>WERTE :</b>	
Abriebfestigkeit:	●●●●●
Schnittfestigkeit:	X
Weiterreißfestigkeit:	●●●●●
Durchstichfestigkeit:	●●●●○
Schnittfestigkeit nach ISO 13997:	F
Schlagfestigkeit :	P
	<b>EN407</b>
<b>WERTE :</b>	
Brennverhalten:	X
Kontaktwärme:	●○○○○
Konvektive Hitze:	X
Strahlungswärme:	X
Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:	X
Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls:	X
Größe	Verpackungseinheit
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11	10 pro Paket - 100 pro Karton

### DIE PRODUKTVORTEILE

- FINGERFERTIGKEIT**
- WIDERSTANSDFÄHIGKEIT**
- SCHLAGSCHUTZ**

### BRANCHEN

- Automobil- und Zulieferindustrie
- Metallindustrie
- Bauarbeiten
- Maschinenbau
- Montagearbeiten
- Kunststoffindustrie
- Glasindustrie

**LEBON International S.à.r.l**  
 Immeuble Laccolith  
 20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL : +352 26 49 36 07  
 FAX : +352 26 49 35 35

**Büro in Deutschland**  
 Office In Erkrath – Germany  
 Niermannsweg 11-15 D-40699 Erkrath  
 Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
 TEL: +49 (0) 211 250 32 40  
 FAX: +49 (0) 211 250 32 41