

Fiche produit

Caractéristiques

NU124454

Unica - boîte de concentration saillie complète -
4 col de 4 mod - Anthracite



Principales

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Gamme | Unica |
| Type de produit ou équipement | Boîte de concentration |
| Nombre de modules | 4 x 4 modules |
| Position de montage | Vertical |
| Mode de fixation | Vis |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------|---|
| Equipement inclus | Support de fixation Plaque de finition |
| Montage de l'appareil | Saillie |
| Entrée de câble | 5 plaques amovibles 2 bas entrées de câbles 20 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 25 mm for diameter 2 bas entrées de câbles 45 mm for diameter |
| Matière | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier ABS (acrylonitrile butadiène styrène): séparateur ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition |
| Profondeur | 60 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Hauteur | 165 mm |
| Poids du produit | 0,635 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |

Environnement

| | |
|----------------------|------|
| Tenue aux chocs (IK) | IK04 |
|----------------------|------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| REACH free of SVHC | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Toxic heavy metal free | Oui |
| Mercury free | Oui |
| Sustainable packaging | Yes |

| | |
|--|---|
| RoHS exemption information | <input checked="" type="checkbox"/> Oui |
| Régulation RoHS Chine | <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | <input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 69 |