

## coffrets de sécurité

### coupure d'urgence (suite)



380 09



380 00



380 01



380 11



380 24



380 83



380 87



380 81



380 82

Emb.	Réf.	Coffrets bris de glace
		<p>En application de la norme NF X 08-003 sur les couleurs et signaux de sécurité, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes</p> <p>Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge</p> <p>Le décret du 14 novembre 1988 qui traite de la sécurité des travailleurs face aux risques électriques, demande un dispositif de coupure d'urgence pour tout circuit terminal. Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement doit être de couleur jaune</p> <p>Répondent aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100</p> <p>Classe II <math>\square</math> - IK 07</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipés de : <ul style="list-style-type: none"> <li>- porte vitrée, sur chanières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (réf. 013 90)</li> <li>- 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)</li> <li>- 2 entrées par l'arrière du produit <math>\varnothing</math> 20</li> <li>- 2 entrées latérales pour moulures 20 x 12,5 et 32 x 12,5</li> <li>- 1 contact NF (réf. 248 32 p. 417)</li> <li>- 1 contact NO (réf. 248 31 p. 417)</li> </ul> </li> </ul> <p>230 V~ 6 A / 400 V~ 4,5 A 48 V~ 1 A / 24 V~ 1,5 A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encastrement possible avec boîtes <math>\varnothing</math> 85, (p. 672)</li> <li>• Dimensions : 125 x 125 x 71 (saillie) 125 x 125 x 33 (encasté)</li> </ul> <p>Livrés sans marteau (réf. 380 91)</p>
		<p><b>Coffret coup de poing</b></p> <p>Coup de poing à accrochage Déverrouillage par clé n° 850 Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) à led longue durée (230 V 12 mA)</p>
1	<b>380 09</b>	
1	380 00	
1	380 02	
1	380 03	
		<p><b>Coffret double position</b></p> <p>Coup de poing à impulsion Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)</p>
1	<b>380 11</b>	380 61
1	380 01	
1	<b>380 24</b>	
		<p>Coffret rouge avec 2 voyants (vert et rouge) 230 V~ 12 mA</p>

Emb.	Réf.	Coffrets Plexo
		<p>IP 55 - IK 07 - classe II <math>\square</math></p> <p>Livrés avec jeu de 2 clés n° 850 traitées anti-corrosion</p> <p>Equipés d'un verre dormant en face avant</p> <p>Livrés sans marteau (réf. 380 91)</p>
		<p><b>Coffrets équipables</b></p> <p>Pour équipements de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type Signis</p> <p>Equipés d'un rail pour recevoir du modulaire et le support d'appareillage Signis réf. 248 45</p> <p>Autoextinguibilité (750 °C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-1-1 pour installation en ERP</p> <p>Capacité 4 modules 17,5 mm</p>
1	<b>380 83</b>	Capacité 6 modules 17,5 mm
1	<b>380 85</b>	Capacité 9 modules 17,5 mm
1	<b>380 87</b>	Support d'appareillage de commande et de signalisation Signis, pré-percé pour intégration d'unités de commande et de signalisation ( $\varnothing$ 22,5 mm)
1	248 45	Encombrement : 4 modules 17,5 mm
		<p><b>Coffrets équipés pour chaufferie</b></p> <p>Livrés avec étiquette gravée "coupure chaufferie"</p>
1	<b>380 81</b>	Equipé de : - 1 disjoncteur tétrapolaire 20 A - 400 V~ - 1 disjoncteur bipolaire 10 A - 400 V~ - 2 voyants "présence tension", 230 V Livré avec 2 PE PG 11 et 2 PE PG 16
1	<b>380 82</b>	Equipé de : - 1 disjoncteur Phase + N 16 A - 230 V~ - 1 disjoncteur Phase + N 10 A - 230 V~ - 2 voyants "présence tension", 230 V Livré avec 2 PE PG 16
1	380 88	Equipé de : - 1 disjoncteur bipolaire 10 A - 400 V~ - 1 voyant "présence tension", 230 V Livré avec 2 PE PG 13
1	380 90	Equipé de : - 1 disjoncteur tétrapolaire 20 A - 400 V~ - 1 voyant "présence tension", 230 V Livré avec 2 PE PG 16
		<p><b>Accessoires pour coupure d'urgence</b></p> <p>Étiquettes autocollantes. Gravure blanche sur fond rouge</p>
		<p><b>"coupure d'urgence"</b></p>
10	380 92	<b>COUPURE D'URGENCE</b> Pour coffret à manette réf. 380 98
10	<b>380 94</b>	<b>COUPURE D'URGENCE</b> Pour coffrets bris de glace
		<p><b>"arrêt d'urgence"</b></p>
10	380 93	<b>ARRÊT D'URGENCE</b> Pour coffret à manette réf. 380 98
10	380 95	<b>ARRÊT D'URGENCE</b> Pour coffrets bris de glace