Geschlossener Sicherungshalter, 6.3 x 32 mm, Fingergrip, rückseitig, NF

250 VAC · 2.5 W / 10 A (NF)10 A (UL/CSA)

Beschreibung
- Schraubverschlusskappe

Standards
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39
- NF C 93-436 - Modell HB02
- Contrôle de Conformité de Qualité (CCQ)

Zulassungen
- UL Ausweisnummer: E41738
- CSA Ausweisnummer: 23151

Weblinks
pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, CE-Konformitätserklärung, RoHS, CHINA-RoHS, REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Sicherungseinsatz	6.3 x 32 mm
Montage	Einbau in Platten, rückseitig
Befestigung	Schraubmutter
Anschluss	Löt
Nennspannung	250 VAC
Nennstrom	10 A (NF), 10 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	2.5 W / 10 A @ Tu 23 °C Zulässige Leistungsaufnahme bei höheren Umgebungstemp. siehe Derating-Kurven
Schutzgrad	IP 40 / IP 67
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I oder II nach IEC 61140
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Duroplast, schwarz
Einzelgewicht	19 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Typ, Nennspannung, Strom, Prüfzeichen, HB2

Lötverfahren	Hand
Kontaktwiderstand	< mΩ bei 20 mV
Vibrationsbeständigkeit	nach NF C 20-706 / IEC 60068-2-6, Test Fc
Schockbeständigkeit	gemäss NF C 20-706 / IEC 60068-2-27
Dauerschockbeständigkeit	gemäss NF C 20-729 / IEC 60068-2-29
Salzsprühnebelbeständigkeit	gemäss NF C 20-711 / IEC 60068-2-11
Feucht- Wärmebeständigkeit	gemäss NF C 20-604
Klimaverbund	gemäss NF C 20-619 Phasen D und F
Andrehmoment der Mutter	max 1.2 Nm
Plattendicke s	max 5 mm

Abmessung

54 mm





Durchbrüche in Montageplatte

Alle Varianten

Halter	Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	NF	UL	CSA	GAM T1	NNO	Referenz	Bestell-Nummer
●	Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 40	●	●	●	●	●	23312P	7092.2520
●	Fingergrip	6.3 x 32mm	IP 67						23312ERJJP	7092.2630

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)

14.10.2014

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.