

Performance you can trust

EASYLINE® Edge Sistema de marcado de líneas

N.º de páginas	06
Edición n.º	06
Fecha	04/2018
Ref.	NEWHEELMS

	Códigos de pieza:	Color	Códigos de pieza:	Color
EASYLINE Edge® Pinturas en aerosol (750 ml)	47000	Blanco	47005	Naranja
	47001	Amarillo	47006	Negro
	47002	Rojo	47007	Gris
	47003	Azul	47009	Amarillo fluorescente
	47004	Verde		
EASYLINE Edge® Aplicador	47010			

Información general sobre el producto

El sistema de marcado de líneas Rocol Easyline Edge® produce líneas claras y nítidas, con una duración dos veces superior al siguiente competidor más inmediato*.

EASYLINE Edge® Aplicador

- Ideal para marcar suelos en fábricas, tiendas y almacenes, aparcamientos, terrenos de juego y otras superficies planas duras
- Tecnología patentada: el sistema de flujo de aire impulsado por batería produce una línea limpia y bien definida
- Las ruedas traseras ajustables permiten marcar líneas cerca de paredes y estanterías (típicamente a 50 mm)
- Un aplicador produce tres anchos de línea: 50 mm, 75 mm y 100 mm
- El sistema de marcado de líneas Rocol Easyline Edge® Aplicador es fácil de montar y utilizar; no precisa equipos ni conocimientos especializados
- Incluye estuche duradero de almacenamiento, un par de placas de enmascarar, una anilla de ajuste y folleto en color con instrucciones ilustradas
- El aplicador se suministra con una batería alcalina (1 x AA) para comenzar a trabajar
Lo hemos probado
Para obtener los mejores resultados recomendamos la pintura de aerosol



Easyline Edge®

- La pintura epoxídica de "calidad de tráfico" Rocol Easyline Edge® produce líneas de muy elevada duración: dura dos veces más que el producto de la competencia más inmediato*
- Las líneas de Rocol Easyline Edge® se aplican rápidamente y secan en 10 minutos, con la consiguiente reducción del tiempo de inactividad
- Fórmula segura y no tóxica disponible en ocho colores estándar y uno fluorescente

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Datos técnicos

ROCOL[®]

Performance you can trust

El Rocol Easyline Edge[®] Applicator está diseñado específicamente para su uso con pintura en aerosol para marcar líneas Rocol Easyline Edge[®]; otros aerosoles no son compatibles

**Comprobado utilizando la prueba ASTM D4060-95, internacionalmente reconocida, utilizando una rueda abrasiva Taber*

Características y ventajas

- Resistencia al desgaste superior a otros productos en aerosol para marcar líneas
- Excelente poder de recubrimiento
- Disponible en nueve brillantes colores
- Utiliza un exclusivo sistema propelente que proporciona líneas de calidad superior hasta el final del envase
- De fácil aplicación, sin residuos ni suciedad
- Todos los colores son libres de plomo

Datos técnicos (típicos)

Colores:	Blanco (RAL 9016), amarillo (RAL 1023), rojo (RAL 3020), azul (RAL 5017), verde (RAL 6024), naranja (RAL 2009), negro (RAL 9017), gris (RAL 7045)* y amarillo fluorescente.
Tamaño del paquete:	Aerosol de 750 ml
Tiempos de secado (20 °C) Secado al tacto: Superficie seca: Secado en capa: Secado duro: Tráfico de vehículos:	10 minutos 30 minutos 70 minutos ~ 4 horas Al día siguiente
Tiempo para el tránsito de vehículos: ASTM D4060-84 (Representativo de tráfico ligero)	30 minutos
Abrasión Taber 24 horas: (blanco) 7 días:	142 89
Vida en almacén:	2 años
Resistencia química máxima:	7 días
Adherencia en sombreado transversal: BS3900: Parte 6: 1974	Muy buena/excelente
Flexibilidad: (mandril cónico)	Excelente
Resistencia a disolventes: (Después de 7 días)	Resistente a la mayoría de los compuestos químicos generales, como por ejemplo: detergentes, gasolina, gasoil y aceite.
Tipo de resina:	Resina éster epoxídica modificada.
Temperatura de aplicación:	5-30 °C

* Los colores RAL son solo aproximados debido a la diferencia entre distintos lotes.

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Performance you can trust

Preparación de la superficie

Todas las superficies deberán estar limpias, secas y libres de polvo antes de la aplicación. Las superficies muy cubiertas de mugre o suciedad deberán limpiarse con un desengrasante multipropósito adecuado lavable al agua (recomendamos utilizar ROCOL® Heavy Duty Cleaner p/c 34014), a continuación aclararse bien con agua después del uso y dejarse secar.

Superficies de acero

Limpiar bien la superficie antes de la aplicación. Si es posible, frotar bien la superficie para mejorar el agarre de la pintura.

Hormigón

La superficie deberá limpiarse bien antes del uso. En hormigón nuevo o blando se recomienda tratar con una solución de ácido corrosivo antes de aplicar Easyline® Edge.

Asfalto

El asfalto deberá estar libre de polvo, suciedad, grasa, etc. En caso necesario, la superficie deberá limpiarse mediante lavado a presión y se dejará que el asfalto seque bien antes de la aplicación de Easyline® Edge.

Antes de la aplicación

Agitar el envase hasta que las bolas del agitador comiencen a sonar y seguir agitando durante al menos un minuto para asegurarse de que la pintura esté homogénea y no se formen sedimentos.

Colocar un pulsador (boquilla) comprobando que todos los orificios estén libres de acumulación de pintura. Si algún orificio está bloqueado, desechar el pulsador. No intentar eliminar la pintura con un alfiler o instrumento similar, ya que es probable que esto dañe el soplador y no será posible producir líneas de buena calidad.

Aplicación

ROCOL Easyline Edge® deberá utilizarse con el ROCOL Easyline Edge® Applicator y un pulsador (boquilla) amarillo para marcar líneas o un aplicador de mano y pulsador (boquilla) blanco para marcar puntos. Colocar el envase (equipado con un pulsador amarillo) en el aplicador ROCOL Easyline Edge®.

En asfalto nuevo, pintar rápidamente una primera línea con cobertura ligera. Cuando esta línea se haya secado suficientemente (aproximadamente una hora) volver a aplicar Easyline Edge® sobre la primera línea.

Utilizar solo cuando la temperatura del envase esté entre 15 - 25 °C (las temperaturas del envase inferiores o superiores pueden afectar la calidad de las líneas).

Datos técnicos

Performance you can trust

Instrucciones de montaje



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q

T +44 (0) 113 232 2600
 F +44 (0) 113 232 2740
 E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
 Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
 Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
 Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
 Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Performance you can trust

- Sacar el aplicador y los componentes del estuche. Contendrá los siguientes elementos:
 - Aplicador
 - 2 pares de placas de enmascarar
 - 1 batería de tamaño AA
- Folleto de instrucciones
- A: Insertar la batería AA deslizando hacia arriba la tapa amarilla del compartimento de la batería, introducir la batería y cerrar la tapa (extremo positivo arriba)
- B: Insertar las dos placas de enmascarar (quedan colocadas al escuchar un clic)
- C: (Consejo: las ruedas delanteras deberían estar en la posición más ancha; ajustar el ancho girando la ruedecilla hacia arriba)
- D y E: Comprobar al tacto el flujo de aire encendiendo el aplicador en la parte inferior de las ruedas delanteras; volver a apagarlo
- F: Colocación del mango: con el mango orientado hacia las ruedas traseras, deslizar con cuidado por encima del compartimento gris oscuro de la batería hasta que quede fijo en su posición; se escuchará un sonido al bloquearse
- G y H: Ajuste de la altura del envase de aerosol: el aerosol puede ajustarse a 50 mm/75 mm/100 mm; para ajustar la altura basta con presionar hacia abajo con dos dedos en el pulsador amarillo y presionar hacia arriba o abajo hasta que quede bloqueado a la altura deseada
- I: Ajustar el ancho de la línea a 50 mm, 75 mm o 100 mm girando la ruedecilla hasta el ancho deseado según se indica en la etiqueta
- J y K: Extender el mango: con una mano, presionar los dos botones amarillos situados en la parte inferior del mango y con la otra tirar del mango hacia arriba hasta que quede bloqueado
- L: Ajustar la posición del mango presionando sobre la rueda amarilla de la parte inferior del eje con mango gris y girar en el sentido de las agujas del reloj para desbloquearlo. Escoger la posición, bloquear en su posición girando la rueda en sentido contrario al de las agujas del reloj
- M: Tomar el envase de aerosol y agitarlo hasta que suenen las bolas de metal y seguir agitando otros 60 segundos.
- N: Deberá equipar el aerosol con una boquilla/pulsador amarilla. Manteniendo el envase vertical y apuntando hacia fuera, colocar la boquilla en el vástago de la válvula y rociar hacia arriba
- O: Colocar el envase de aerosol en el aplicador. Mientras se gira hasta su posición, girar el envase hasta que engrane con el bloqueo y quede retenido. Ahora se puede conectar el flujo de aire en preparación para comenzar a marcar una línea
- P: Pintar la línea: mantener el mango con firmeza y pulsar el botón amarillo de disparo. Caminar a velocidad constante. Ajustar la velocidad según el espesor de la línea deseado
- Q: Recomendamos abrir las patas traseras hasta la anchura máxima, salvo para pintar una línea cerca de una pared o estantes

Atención y mantenimiento

Debido al elevado contenido en resina y excelente definición de líneas de la pintura, es posible que durante el uso se advierta acumulación de algo de pintura en las placas de enmascarar. El diseño especial de las placas de enmascarar permite eliminar fácilmente la pintura acumulada con solo desprenderla. La pintura seca puede eliminarse durante el uso raspando con una tarjeta

Es posible adquirir placas de enmascarar, código de pieza 47011

Después del uso

Se recomienda dejar secar el aplicador en un lugar bien ventilado. Retirar siempre el envase del aplicador. Con el envase en posición vertical, accionar el pulsador, en dirección contraria al rostro, durante 3-5 segundos para eliminar residuos de pintura.

Almacenar siempre los envases de Rocol Easyline Edge® de lado en un lugar fresco y seguro, apartado de fuentes de ignición. No almacenar a la luz directa del sol.

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Performance you can trust

Eliminar pinturas Easyline

Si por algún motivo se desea eliminar la pintura Easyline® Edge (por ejemplo, si se ha pintado una línea en un lugar incorrecto), utilizar un decapante de pintura con base de solvente siguiendo las instrucciones del envase. En superficies porosas es posible que se precise más de una aplicación de decapante.

Consejos e ideas profesionales

- Una vez seca la pintura, limpiar los discos de enmascarar del aplicador
- Apoyar el aplicador sobre cartón cuando no se utilice
- En superficies de asfalto/pavimento muy nuevo, aplicar una línea rápida como primera mano para evitar sangrado en el asfalto
- No pintar sobre musgo, escarcha o rocío
- En superficies rugosas o artificiales, aplicar una capa de pintura en ambas direcciones
- No marcar espacios de aparcamiento mientras el aparcamiento está en uso
- Para trazar curvas, simplemente bloquear el mango y levantar del suelo las ruedas traseras

Advertencia

- Rocol Easyline Edge® es un contenedor a presión
- Proteger de la luz del sol y no exponer a temperaturas superiores a 50 °C
- No rociar sobre una llama sin protección ni materiales incandescentes
- No perforar ni quemar después de utilizarlo
- Comprobar que la batería se coloca correctamente observando las señales de polaridad (+/-)
- No recargar, no abrir ni arrojar al fuego la batería, ni mezclarla con con baterías usadas o de otros tipos: puede explotar, perder líquido y provocar daños

Salud y seguridad

Consulte la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto. Si precisa más ejemplares o información adicional, póngase en contacto con nosotros en la siguiente dirección:

Exención de responsabilidades: La información contenida en esta publicación se basa en nuestra experiencia y en informes de clientes. Existen numerosos factores fuera de nuestro control y nuestro conocimiento que influyen en el uso y rendimiento de nuestros productos, por lo que no somos responsables de ella.

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE