



COUTEAU DE SÉCURITÉ AUTO-RÉTRACTABLE 10503

Le cutter auto-rétractable pour emballage combine sécurité et ergonomie. Curseur auto-rétractable. Manche incurvé pour réduire la tension au niveau du poignet. Idéal pour une utilisation industrielle. Convient aux gauchers et aux droitiers.

Marque :	Slice
Reference :	SL010503
Type de couteau :	Couteau sécurité, Couteau automatique à lame rétractable
Mécanisme :	Curseur
Matériau couteau :	Plastique
Type de lame :	Céramique, Bout pointu, Bout arrondi
Profondeur de coupe :	1 mm - 10 mm
Utilisation / Matière :	Papier, Film et feuille, Adhésif, Carton simple cannelure (5mm), Carton double cannelure (7mm), Sac
Autres caractéristiques couteau :	Gaucher et droitier, Changement de lame sans outils

Le cutter auto-rétractable pour emballage Slice® combine sécurité et ergonomie pour réduire les blessures et augmenter l'efficacité. Sa lame de sécurité est la plus sûre que vous puissiez trouver sur le lieu de travail. Sa lame unique Finger-Friendly® est sans danger en cas de contact avec la peau, ce qui réduit considérablement le nombre de blessures, ces blessures éventuelles étant bien moins graves que celles causées par toutes les autres lames traditionnelles. Pour une protection supplémentaire, un curseur texturé auto-rétractable garantit que la lame ne peut jamais rester exposée accidentellement. Ce cutter auto-rétractable pour emballage est doté d'un manche incurvé en forme de poignée qui enveloppe confortablement la main de l'utilisateur. Cette conception primée réduit la tension au niveau du poignet et protège les doigts des débris tels que les agrafes. En outre, ce manche en nylon renforcé offre une durabilité exceptionnelle, ce qui en fait de cet outil un cutter idéal pour une utilisation industrielle. Le cutter auto-rétractable pour emballage Slice convient aux gauchers comme aux droitiers. Il est facile de changer la lame, pas besoin d'un outil pour cela. Rétractation automatique de la lame pour plus de sécurité. Cutter ambidextre, pour les gauchers et les droitiers. Changement de lame simple et rapide sans outil. Orifice pour passer une lanière. Lame non conductrice pour encore plus de sécurité. Lame chimiquement inerte qui ne rouille pas. Les lames Slice sont 11,2 fois plus résistantes à l'usure que les lames traditionnelles. Dimensions : 177 x 85 x 18.2 mm env. Poids : 128 g env. Profondeur de coupe : 8.3 mm env. Composition : TPEE, GFN, POM, acier au carbone, oxyde de zirconium. Conditionnement : 6 pièces.

