




PRODUCT-DETAILS

IS2-EH1081K

Control and Automation Board



概要信息	
产品型号	IS2-EH1081K
产品ID	EH1081K
欧洲商品编号(EAN)	8015646746665
目录说明	Control and Automation Board
详细描述	Front panels for compartments 1000x800mm (HxW)

技术参数	
标准	See code for structure
适用于	IS2 Enclosures for Automation
适用产品系列	Control and Automation Board
安装类型	Pre assembled Kit
产品应用类型	5B5B30B370
柜门类型	Panel Door
表面处理	Orange Peel, RAL 7035
柜门表面处理	Opaque
材料	Pickled steel sheet

评论	ETIM
RAL Number	RAL 7035 - Light Grey

Material Compliance

RoHS信息	1STC860065
RoHS日期	20140108
SCIP	81a2d1a7-019c-4565-a34e-a3a380583383 Italy (IT)
简化的SCIP	7962b5a0-e55a-4152-8c08-20201b026ec7 Germany (DE) ba58af8b-9183-4d0b-b401-2be06d5b7479 Hungary (HU) 4205945c-407f-496c-8f18-f1a7962798fa Belgium (BE) 5fd7bea3-7211-4324-8c6a-0c6ed0e28e16 Poland (PL) c30ec220-c66e-40be-a3b9-e8c901eb3af5 France (FR) d27dc6cd-faf5-4923-87c9-61aa5f0619fe Sweden (SE) 69bcaf51-c468-4366-9de8-cf3de5863ac5 Germany (DE) 57fdb496-910b-4897-8ff6-d71dbe600979 Spain (ES) 0beb74d1-e332-4cbd-8578-4ec406a7d1a2 Portugal (PT) 79658560-e0f3-405f-b681-16c429f6bd56 Germany (DE) a40a040d-50b9-4e7d-9d61-95021c83a394 France (FR) 0c455c19-9ad3-4885-bbbc-a78a6e74ae08 Poland (PL) 1ee43d4f-6f38-47ea-9856-19b4e30f3455 Norway (NO) 360c108c-ba54-4da0-9d21-8e475706c8a6 Finland (FI) 79d6a7b7-9cb0-4efe-971f-7614992c67b8 Belgium (BE) e934db24-db35-4e2d-8e09-c9ea27e39b7e Germany (DE) 673addde-323f-4843-9989-031a15fa0807 Denmark (DK) f3ef3fb2-8a2c-4bc6-aba9-9fa4d048024c Germany (DE) c640eaf3-f7ff-4972-8301-5a44c5e5d068 Croatia (HR) 6d3fa6f2-96b0-4fdf-a600-47b28ba8d8ea Czech Republic (CZ) aa4971bd-556f-46d1-998f-44b761fdb3b2 Poland (PL) 6cfdfa24-d3c2-44ab-aed4-75092d94be96 Netherlands (NL) cb9937ab-2587-4d5e-99ee-93044aa3906d Hungary (HU) a017aa1c-1435-40a1-bb45-de6192139541 Estonia (EE) ba0bd6f1-f575-4198-9a85-12c10c50e456 Greece (GR) d737c40f-9f44-44c7-9b9e-bdd17770aa59 Bulgaria (BG) 956be00f-198d-4dda-b248-15bec2192f20 Sweden (SE)

环境条件

环境信息	1STC804013D0209
------	-----------------

尺寸

产品净宽	778.4 mm
产品净高	975 mm
产品净深	16 mm
产品净重	18.540 kg
Reference Depth/Length	400 mm
	500 mm
	600 mm
	800 mm
	1000 mm
Reference Height	1800 mm
	2000 mm
	2200 mm
Reference Width	800 mm

订货信息

1级包装单元	1 piece
--------	---------

1级包装 总重	18.920 kg
---------	-----------

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	1STC860113
------------	------------

Installation

说明书和手册	1STM604121R0006
--------	-----------------

Popular Downloads

数据手册，技术资料	1STC804013D0209
-----------	-----------------

分类

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
WEEE 类别	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
e级	V11.1 : 27182204
对象分类代码	U

分类

低压产品及系统 → 箱壳类产品 → 控制和自控板 → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

