

Multiuso

Data di stampa 06-11-2014

Materiale del guanto

- Schiuma di nitrile (Materiale del rivestimento)
- Nylon (Materiale della fodera)

Possibili ingredienti nociviSensibilizzanti

- Nessun sensibilizzante

Regolamento Reach 1907/2006

Per maggiori informazioni, consultare la Dichiarazione REACH sul sito Internet Ansell

Proprietà

- Buona presa oleosa
- Comfort superiore grazie all'assenza di cuciture nella fodera a filo continuo
- Flessibilità e destrezza superiori grazie alla membrana sottile
- Resistenza superiore all'abrasione

Dati test EN**Resistenza all'abrasione:**

Livello di prestazione 3

Resistenza al taglio da lama:

Livello di prestazione 1

Resistenza allo strappo:

Livello di prestazione 3

Resistenza alla perforazione:

Livello di prestazione 1

Conformità europea

Guanti conformi ai requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE e alle norme europee EN 420:2003 + A1:2009 e @EN-applicable

Rientrano nella categoria "disegno intermedio" (= Protezione contro i rischi intermedi).

Certificato di esame di Tipo CE per il prodotto finale da parte di Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Applicazione - Limiti di utilizzo

Protezione della mano – applicazioni da leggere a medie

Non utilizzare in presenza di fiamme o temperature $\leq -25^{\circ}\text{C}$ o $\geq 100^{\circ}\text{C}$

Non utilizzare per applicazioni meccaniche gravose

Non utilizzare in presenza di sostanze chimiche; il guanto non è impermeabile

Conservazione

Tenere lontano da fonti di ozono, di calore o fiamma viva.

Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in luogo fresco e asciutto.

Costruzione	Numero di aghi	Materiale della fodera	Materiale del rivestimento	Modello/tipo di rivestimento	Modello di polso	Colore	Taglia EN	Lunghezza mm	Confezionamento
A filo continuo	15	Nylon	Schiuma di nitrile	Palmo rivestito	Polso lavorato a maglia	Grigio e bianco	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

La lunghezza dei guanti è inferiore ai requisiti EN di lunghezza totale minima del guanto. Il guanto, pertanto, è classificato "adatto per usi speciali"

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

