


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT SFN Accessoires - enveloppe compact - SMX 316L 2000x1200x500

NSYSMX201250H

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PanelSeT
Nom du produit	PanelSeT SMX
Type de boîtier	Multi-usage
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur nominale	2000 mm
Largeur nominale	1200 mm
Profondeur nominale	500 mm
Installation du produit	Au sol
Composition de l'appareil	1 corps 2 porte 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage

Complémentaires

Type de carter	Corps monobloc soudé plié
Type de porte	Pleine
Ouverture de porte	Réversible (120 °)
Nombre de portes	Face avant : 2 porte(s)
Type de verrou	Serrure3 points, poignée avec insert 5 mm double barre
Type de plaque passe-câbles	Pleine
Accessibilité	Avant
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Matière	Poignée :zamak Charnière :acier inoxydable Corps et porte :acier inoxydable 316L
Pièces amovibles	Porte par charnières Support de platine de montage par vis Plaque passe-câbles par clips
Finition de surface	Enveloppe :brossé Scotch-Brite® Poignée :peint
Poids du produit	180 kg

Environnement

Normes	CEI 62208 UL CUL
--------	------------------------

Degré de protection IP	IP55 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à IEC 62262
Certifications du produit	UL 508 CAN/CSA 22
Caractéristique d'environnement	Corrosif Spécial hygiène

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	213,000 cm
Largeur de l'emballage 1	125,000 cm
Longueur de l'emballage 1	59,000 cm
Poids de l'emballage 1	161,000 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Produit de base
Garantie	18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	2871
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Numéro SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Réglementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Fiche technique du produit

NSYSMX201250H

Image of product in real life situation

