



コンセントの口数を増やし、有効活用できます

1つのコンセントから3方向に電源を分配できます



トリプルタップ

1つのコンセントから3方向に電源を分配できます。



T-TR1BK

ブラック




税込 ¥231
本体 ¥220 4953103035188

T-TR1WH

ホワイト



税込 ¥231
本体 ¥220 4953103035171



コンセント	プラグ	寸法	W46×D25×H32mm
2P 3口	2P	定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
		規定梱包	5

- プラグ仕様: 2P式
- 本体コンセント仕様: 2P式3個口
- 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます

フロントタップ

1つのコンセントから3方向に電源を分配できます。



T-TR2BK

ブラック




税込 ¥304
本体 ¥290 4953103035201

T-TR2WH

ホワイト



税込 ¥304
本体 ¥290 4953103035195



コンセント	プラグ	寸法	W32×D22×H55mm
2P 3口	2P	定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
		規定梱包	5

- プラグ仕様: 2P式
- 本体コンセント仕様: 2P式3個口
- 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます
- 左右のスペースよりも上下のスペースが空いている場合などに適しています

平型トリプルタップ

1つのコンセントから3方向に電源を分配できます。



T-TR3BK

ブラック




税込 ¥315
本体 ¥300 4953103035225

T-TR3WH

ホワイト



税込 ¥315
本体 ¥300 4953103035218



コンセント	プラグ	寸法	W68×D43×H14mm
2P 3口	2P	定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
		規定梱包	5

- プラグ仕様: 2P式
- 本体コンセント仕様: 2P式3個口
- 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます
- 差し込み口が上下に180°可動します
- 薄型で壁面などにぴったり沿うのでスペースをとりません

平型トリプルタップ

1つのコンセントから3方向に電源を分配できます。



T-TR4BK

ブラック




税込 ¥346
本体 ¥330 4953103035249

T-TR4WH

ホワイト



税込 ¥346
本体 ¥330 4953103035232



コンセント	プラグ	寸法	W71×D50×H14mm
2P 3口	2P	定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
		規定梱包	5

- プラグ仕様: 2P式
- 本体コンセント仕様: 2P式3個口
- 1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます
- 差し込み口が上下に180°可動します
- 部屋の隅などにあるコンセントを有効活用できます



3ピンプラグを2ピンプラグに変換できます

アースコード付きの3P→2P変換アダプタです



OA アダプタ

3Pプラグを2Pに変換します。



T-H32

税込 ¥577



本体 ¥550 4953103035157

寸法	W28×D32×H26.5mm (突起部を除く)
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
規定梱包	10

- OAタップ等の3Pプラグを2Pに変換できます
- アースコード付き

OA アダプタ(ノイズ対策機能付)

3Pプラグを2Pに変換します。



T-H32N

税込 ¥945



本体 ¥900 4953103035164

寸法	W40×D36×H43mm
定格	AC125V・15A・1500Wまで対応
規定梱包	10

- OAタップ等の3Pプラグを2Pに変換できます
- AV機器やOAに悪影響を及ぼす電源ノイズを低減します
- アースコード付き



ホコリによるトラッキング現象の防止に

コンセントの差し込み口へのホコリの侵入を防止します



コンセントキャップ

差し込み口へのホコリ侵入をシャットアウト。



T-CAP1

税込 ¥315




本体 ¥300 4953103035126

材質	ABS
入り数	5個入

- ホコリによるトラッキング対策に有効
- 小さなお子さまのコンセントの差し込み口へのいたずら防止
- ※抜け止めコンセントにはご使用になれません

2P3P 両用コンセントキャップ

差し込み口へのホコリの侵入をシャットアウト。



フリップの開閉で2P・3Pコンセント
どちらにも使えます

T-CAP2

税込 ¥420



本体 ¥400 4953103035133

材質	ナイロン
入り数	5個入

- 柔軟性、絶縁性、耐久性に優れています
- ホコリによるトラッキング対策に有効
- 小さなお子さまのコンセントの差し込み口へのいたずら防止
- ※抜け止めコンセントにはご使用になれません

無線 LAN

有線 LAN / スイッチングハブ

LANケーブル

NAS / ハードディスク

DVD

液晶モニター

カスタムコントローラ

メモリモジュール

USBメモリ

SDメモ리카ード

メモリリーダライタ

マウス

キーボード / デンキボード

ゲームパッド

WEBカメラ / ヘッドセット

スピーカ

USBハブ

USB/IEEE 1394ケーブル

ディスプレイ / プリンタケーブル

その他 PC用ケーブル

切替器 / ディスプレイ分配器

携帯電話ケーブル / ADSL

PCタップ / ACアダプタ

ケーブルアクセサリ

セキュリティ / 耐震用品

OAフィルター

キーボードカバー

冷却用品 / クリーナー

マウスパッド

キャリングバッグ / インナーバッグ

デジカメ / 電子辞書用品

メディアケース

ラベル / 用紙

インク / トナーカートリッジ

デスク/ラック

チェア

ヘッドホン

iPod/iPad用アクセサリ

スマートフォン用アクセサリ

FMトランスミッター

Bluetooth ハズフリーセット

TVアクセサリ / TVラック

AVケーブル