

Köpfe zu Halter FEU, FEU (Med), FAU, FAC



250 VAC · 4 W / 10 A (VDE) · 600 VAC/DC · 20 A (UL/CSA)

Zulassungen und Konformitäten


Referenzen

Passender Kopf zu [FAC](#); [FAU](#); [FEU](#); [FEU \(Med\)](#); [SWG](#)

Weblinks

[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformation](#), [Verpackungsdetails](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailanfrage zu Typ](#), [Microsite](#)

Technische Daten



Sicherungseinsatz	5 x 20 / 6.3 x 32 mm
Nennspannung	250 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA)
Nennstrom	10 A (VDE), 20 A (UL/CSA)
Nennleistungsaufnahme IEC	4 W / 10 A @ Tu 23 °C
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Material: Kappe	Thermoplast, UL 94V-0
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in [Details zu Zulassungen](#)



Produktnormen

Produktnormen welche referenziert werden

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt gemäss	IEC 60127-6	Geräteschutzsicherungen - Teil 6: G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze
	Ausgelegt gemäss	UL 4248-1	Sicherungshalter allgemeine Anforderungen




Anwendungsnormen

Anwendungsnormen in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können


Organisation	Design	Norm	Beschreibung
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 60950	IEC 60950-1 enthält die grundlegenden Anforderungen an die Sicherheit der Geräte in der Informationstechnologie
	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC 60335-1	Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Erfüllt die Anforderungen für Geräte in unbeaufsichtigtem Betrieb. Dies beinhaltet die verschärften Glühdrahtanforderungen nach IEC 60695-2-12 und -13.

Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
	RoHS	SCHURTER AG	EU Richtlinie RoHS 2011/65/EU
	China RoHS	SCHURTER AG	Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS.
	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]



0031.1663

0031.1661, 0031.1666

Alle Varianten

Kappe	Sicherungseinsatz	Schutzgrad	Farbe Kappe	Bestell-Nummer
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	schwarz	0031.1661
mit Schlitz	5 x 20mm	IP 40	schwarz	0031.1663
mit Schlitz	6.3 x 32mm	IP 40	grau	0031.1666

 Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen: <https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit

Plastiktüte (100 St.)