

4000 AVANT AIRline - Modèle 755

Combinaisons scaphandre de protection chimique à utiliser conjointement avec des systèmes à alimentation/adduction d'air

Combinaison de protection chimique encapsulée, idéale pour les systèmes alimentés par l'air..

- **Défenses avancées :** La combinaison de protection intégrale AlphaTec® 4000 AVANT AIRline Ultrasonically Welded & Taped - Model 755 a été testée par perméation contre plus de 200 produits chimiques, y compris des agents de guerre chimique.
- **Amélioration de la protection et de la vision :** Cette combinaison de protection présente des coutures soudées et collées qui offrent le plus haut niveau de protection contre les liquides et les particules dangereux, ainsi qu'une conception panoramique qui garantit un bon champ de vision à l'utilisateur.
- **Fonctionnalité accrue :** Cette combinaison de protection intégrale est équipée d'un filtre HEPA qui offre une protection secondaire contre la contamination aérienne et d'un silencieux SMC qui garantit que le bruit à l'intérieur de la combinaison est toujours inférieur à 70 dB (même lorsque le débit d'air est maximal).
- **Sécurité accrue :** En plus d'un détendeur monté sur la combinaison/ceinture et équipé d'un sifflet d'alarme en cas de faible débit, ce vêtement de protection est doté d'un cordon d'arrêt d'urgence qui permet d'enlever rapidement la combinaison en cas d'urgence.
- **Des options variées :** Il est proposé avec une série d'options de manches ainsi que des chaussettes attachées avec un rabat élastique pour les bottes.



Secteurs industriels

- Industrie chimique
- Sciences de la vie
- Industrie minière
- Énergie
- Fire and Rescue

Applications

- Environnements contaminés
- Manipulation de produits chimiques
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Transfert de composants solides et liquides
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de matériel de traitement
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Concentration, mélange et palettisation
- Interventions d'urgence (HAZMAT)
- Assemblage et désassemblage de larges conduites

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **200 produits chimiques testés par perméation :**
Excellente résistance aux produits chimiques
- **Coutures soudées et collées :** Superbe barrière contre les liquides et les particules
- **Visière panoramique :** Assure un bon champ de vision

Diagramme des matériaux





Diagramme des joints



Performance Standards



Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Couleur	Vert
Pays d'origine	Chine
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	4000 AVANT AIRline - Modèle 755
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 3, EN 1073-1, EN 14594, EN 1149-5)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	G40T755

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison	
Caractéristiques de conception	Combinaison entièrement encapsulée conçue pour être utilisée avec le régulateur à air AVANT STS V.1. Les caractéristiques de la combinaison comprennent un système de ventilation interne à canaux d'air, des poignets doubles, une boucle pour les doigts et le pouce, des gants Ansell Solvex (Nitrile) G01, des gants Ansell Barrier G02, des gants KCL Camapren (Néoprène) G03 ou des gants AlphaTec® 29-500 G05. Pieds intégrés avec rabats sur bottes élastiqués et cordon de déchirure d'urgence.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

