

CARACTERÍSTICAS

- **Construcción de acero muy durable y robusta ideal para usar en una gama de entornos**
- **Excelente para almacenar y organizar una amplia gama de piezas y componentes**
- **Alta resistencia a impactos que garantiza que puedan resistir condiciones hostiles y. uso extensivo**
- **Los cajones disponen de ventanas transparentes que proporcionan visibilidad de las piezas internas y. se pueden extraer completamente y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión del aceite**

Unidad de 48 cajones RS Pro, acero, 970mm x 586mm x 270mm, gris

Código RS 669-3807



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

El armario de almacenamiento de acero RS Pro con cajones es una solución de almacenamiento ideal para piezas o componentes y se puede utilizar en una amplia gama de entornos. Estos armarios robustos disponen de una construcción de acero con alta resistencia a impactos y cajones fabricados de ABS que ofrecen una excelente durabilidad y resistencia a la corrosión. Los cajones disponen de ventanas frontales transparentes para utilizar la fuente de luz natural y proporcionar visibilidad de componentes internos. Este armario de almacenamiento está diseñado para ser un armario de suelo independiente, lo que ayuda a ahorrar espacio en el lugar de trabajo. Las puertas disponen de un mecanismo de bloqueo de 3 puntos que permite su bloqueo, al tiempo que garantiza la seguridad del contenido y solo el personal autorizado tiene acceso a través de las dos llaves

Especificaciones

Cajones	48
Material del cajón	ABS
Material de la caja	Acero
Color	Gris
Capacidad del armario/carrito	240kg
Capacidad por estante	50kg (UDL)
Número de divisores suministrados	48 (1 por cajón)
Número de ubicaciones de divisores por cajones	3
Tipo de cajón	L-00; L-07
Cajones transparentes	Sí
Incline los cajones	No
Montaje en pared	Sí
Aplicaciones	Garajes, Talleres, almacenes, Oficinas, Pisos de Tienda

Especificaciones mecánicas

Altura total	970mm
Anchura total	586mm
Profundidad total	270mm

Peso	4.6kg
-------------	-------

Dimensiones del cajón de

Tamaño de cajón de almacenamiento (Alt. X Anch. X Prof.)	Cantidad de cajón de almacenamiento	Capacidad de cada cajón
69mm x 120mm x 218mm	3 x 12	5kg
112mm x 600mm x 91mm	1 x 6	
164mm x 600mm x 133mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170mm	1 x 4	

Especificaciones del entorno de funcionamiento

Tolerancia de temperatura	-40 °C a 55 °C.
----------------------------------	-----------------

