

Tenazas para engastar - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Pinza de crimpado, para contactos D-SUB, alta densidad, 0,08-0,5 mm², engaste B, alojamiento para contacto incluido

Sus ventajas

- Introducción lateral de conectores
- Bloqueo forzoso desbloqueable



Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 453899
EAN	4046356453899
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	442,900 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	Suecia
Clave de venta	BG3136

Datos técnicos

Medidas

Longitud (b)	198 mm
Ancho (a)	18 mm
Altura (c)	59 mm

Generalidades

Color	negro
Prensado	Engaste B
Tipo de contacto	SUB D (estándar y alta densidad)
Denominación	Punto de engaste 1
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	0,22 mm ²

Tenazas para engastar - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Datos técnicos

Generalidades


AWG mín.	28
AWG máx.	26
Denominación	Punto de engaste 2
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	0,22 mm ²
AWG mín.	28
AWG máx.	26
Denominación	Punto de engaste 3
Sección mín.	0,22 mm ²
Sección máx.	0,5 mm ²
AWG mín.	26
AWG máx.	22
Peso	451 g
Sección mín.	0,08 mm ²
Sección máx.	0,5 mm ²

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

Dibujos

Dibujo del producto



Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC

Homologaciones Ex

Tenazas para engastar - CRIMPFOX-DSUB 5 - 1212111

Homologaciones

Detalles de homologaciones

EAC		RU x- DE.xx08.B.02974
-----	---	--------------------------

Accesorios

Accesorios

Material de montaje

Resorte de repuesto - CRIMPFOX/ SPR-3 - 1212036



Resorte recuperador de repuesto

Matriz

Matriz de repuesto - CRIMPFOX-DSUB 5/DIE - 1212287



Matriz de repuesto para CRIMPFOX-DSUB 5