

HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板



1775486
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB适配板，可安装2个D-SUB连接器，15芯，适用HC-B 6...系列外壳



商业数据

订货号	1775486
包装单位	2 pc
最小订货量	2 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	AF7AZD
产品关键代码	AF7AZD
目录页面	页码665 (C-2-2019)
GTIN	4017918038083
单件重量（含包装）	13.3 g
单件重量（不含包装）	11.5 g
原产地	DE

HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板

1775486

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>



技术数据


说明

概述	适用HC-B6系列外壳
----	-------------

产品属性

产品类型	适配板
类型	B6
位数	15
密封	无

尺寸

尺寸图	
宽度	34.5 mm
高度	10 mm
长度	51.5 mm

材料规格

标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	HB

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 100 °C

安装

组装说明	套管外壳中适配板的安装位置：安装到外壳中后，可以看到 T 。面板安装底座/插座外壳/连接器外壳中适配板的安装位置：安装到外壳中后，可以看到 A 。D-SUB的安装位置（安装到外壳中后）：在安装板前面（正面安装）
------	---


HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板

1775486

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>



图纸



请见组装说明

HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板



1775486

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板

1775486

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 6-ADP/2 DSUB 15 - 适配器板



1775486
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1775486>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(a), 6(a)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	b7d3cc0e-0605-4242-9650-a5cf17de3a37

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn