

FICHE TECHNIQUE

Version 2

AT293 Ruban Premium Plaque de fermeture

Descriptif général

Ruban toile polythène extrudé brillant enduit d'une masse adhésive en résine de caoutchouc sans solvant thermodurcissable Surefire®.

- Certifié PRS10
- Adhésif Thermodurcissable Unique Surefire®
- Très fort pouvoir d'adhésion immédiat (Tack)
- Bonne résistance aux températures extrêmes
- Résistant
- Surface inscriptible
- Très conformable aux surfaces irrégulières
- Bonne résistance à l'abrasion
- Adhésif non-corrosif
- Finition imperméable
- Facile à découper



Spécifications

* Conforme aux spécifications de British Gas PRS10 Edition 2.

Propriétés techniques

Valeurs moyennes

Épaisseur du ruban	0.28mm
Résistance à la rupture	75 N/cm
Allongement	30%
Adhésion sur	
Acier	4.5 N/cm
Endos	3.2 N/cm
Aluminium	4.4 N/cm
Conforme à la Directive RoHS	Oui
Tenue en température	-50°C à +110°C max
Température d'application	+5°C à +45°C
Température de stockage	+12°C à +25°C

NOTE

Les chiffres indiqués sont des valeurs moyennes et ne représentent pas des valeurs MAXIMALES ou MINIMALES à utiliser comme base de spécification. ADVANCE se réserve le droit d'améliorer les produits mais toute modification résultera de la création d'une nouvelle version de la fiche technique. Le client est tenu de vérifier, dans tous les cas, que le ruban adhésif est adapté aux applications envisagées et à tenir compte des modifications éventuelles. Veuillez vérifier que vous avez la dernière version de la fiche technique. Avant utilisation, nous encourageons le client à consulter les fiches signalétiques santé-sécurité. Ces fiches sont disponibles sur simple demande auprès d'Advance.

STOCKAGE

Pour les rubans adhésifs stockés en dessous de la température minimale recommandée, la température doit être ramenée progressivement à ce niveau avant utilisation. Une période de 24 heures peut être nécessaire suivant le type de ruban adhésif. Durée du stockage: 1 an



AFERA

Association des Fabricants Européens de Rubans Auto-Adhésifs.

*Coût additionnel de 35 Euros pour demande de certificat.

Adding more to adhesive tape

Advance Tapes France S.A.S.
7 Rue Jacques Daguerre, Z.I. Nord, 77100 Meaux, France

RCS Meaux : 303 457 741 00047
SAS au capital de 152 449 €
A.P.E. 4669B

Tel. 00.33.(0)1.60.38.11.00
Fax. 00.33.(0)1.60.38.11.09
ventes@advancetapes.com

Export Sales & Account: 00.33.(0)1.60.38.11.03
verkauf@advancetapes.com
www.advancetapes.com



Q05026