



CODE ARTICLE: 21-1518B

Gants Honeywell

CoreShield™ - 21-1518B

CoreShield, doublure noire jauge 18, revêtement noir micro-mousse de nitrile, A1/A

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

21-1518B

Type de produit

Gants

Ligne

Résistant à la coupure

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries du verre
- Logistique
- Aciérie et métallurgie

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Fibre technique CoreShield™

Avantage

Un des gants anti-coupe les plus légers sur le marché, aide à éviter la fatigue des mains pour les employés qui ont besoin de les porter toute la journée. Fibres sans danger pour la peau qui réduisent l'allergie et permettent une excellente dextérité

Caractéristique

Revêtement micro-mousse de nitrile haute performance CoreShield™

Avantage

Permet une respirabilité à 360°, une performance de préhension excellente, une résistance à l'abrasion deux fois plus longue, une fatigue des mains réduite et une dextérité excellente.

Caractéristique

Système de marquage codé en couleur

Avantage

Pour un choix facile des gants dont vous avez besoin personnellement

Caractéristique

Renfort des pouces

Avantage

Pour une meilleure résistance à l'usure et une durée de vie prolongée

Caractéristique

Lavable

Avantage

Coût de possession réduit

Caractéristique

Protection de la main et du poignet

Avantage

Une manchette plus longue garantit la protection du poignet

Caractéristique

Écran tactile résistif et capacitif

Avantage

Pour faire fonctionner les panneaux tactiles des machines industrielles et les écrans tactiles des smartphones sans retirer les gants

Caractéristique

Jauge 18

Avantage

Pour un ajustement/une dextérité extraordinaires

Descriptif technique

Description

CoreShield, doublure noire jauge 18, revêtement noir micro-mousse de nitrile, A1/A

Technologie des produits

Fibre technique CoreShield et revêtement micro-mousse de nitrile haute performance

Fibre

Nylon

Calibre

18

Couleur de gant/doublure

Noir

Type de revêtement

Micro-mousse de nitrile

Couleur du revêtement

Noir

Longueur

255 mm taille 9

Tailles

6XS à 11XXL

EN 388 - Résistance à l'abrasion des dangers mécaniques

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure (Coupe test)	X
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1
Résistance à la coupure (test TDM)	A

ASTM D3389-05

Niveau ANSI de résistance à l'abrasion	6
--	---

ASTM F1790-97

Niveau ANSI de résistance aux coupures

A1

Étiquette d'emballage

Unité de mesure

Paires

Documentation

CoreShield Micro foam Data Sheet UK

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/secured/gloves/4295003580/1033.aspx

Conditionnement

Unité de mesure

PAA

Quantité par boîte/kit/étui

10

Quantité par carton

100

Quantités minimales à commander

100

Pays d'origine

Chine