

TA-...PZ

# Tournevis Pozidriv®

TOURNEVIS



## Description

Tournevis Pozidriv®.

Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance.

Poignée antidérapante.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

## Données techniques



### Caractéristiques de l'article référence : TA-0PZ75

<b>Référence commerciale</b>	TA-0PZ75	<b>L (mm)</b>	175
<b>Poids (g)</b>	40	<b>I (mm)</b>	75
<b>d (mm)</b>	5	<b>D (mm)</b>	31
<b>Empreinte</b>	PZ0	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : TA-1PZ40

<b>Référence commerciale</b>	TA-1PZ40	<b>L (mm)</b>	82,1
<b>Poids (g)</b>	40	<b>I (mm)</b>	35
<b>d (mm)</b>	5	<b>D (mm)</b>	33
<b>Empreinte</b>	PZ1	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : TA-2PZ40

<b>Référence commerciale</b>	TA-2PZ40	<b>L (mm)</b>	82,1
<b>Poids (g)</b>	40	<b>I (mm)</b>	35
<b>d (mm)</b>	6	<b>D (mm)</b>	33
<b>Empreinte</b>	PZ2	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : TA-1PZ100

<b>Référence commerciale</b>	TA-1PZ100	<b>L (mm)</b>	202,6
<b>Poids (g)</b>	60	<b>I (mm)</b>	100
<b>d (mm)</b>	5	<b>D (mm)</b>	31,55
<b>Empreinte</b>	PZ1	<b>Garantie</b>	Garantie SAM OUTIL

### Caractéristiques de l'article référence : TA-2PZ125

Référence commerciale	TA-2PZ125	L (mm)	238
Poids (g)	90	l (mm)	125
d (mm)	6	D (mm)	34
Empreinte	PZ2	Garantie	Garantie SAM OUTIL

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2021

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2021

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2021

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2021

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2020

[Consulter le catalogue](#)