

Docking Station USB-C per Tre Monitor - Dock USB C Triplo HDMI/DP 4K - Hub USB a 5 Porte - GbE - PD 100W, Compatibile TB3 e 4

ID prodotto: 116E-USBC-DOCK



Questa Docking Station USB-C con 3 uscite video per Monitor 4K consente di avere una postazione di lavoro molto flessibile, grazie alla compatibilità con i laptop USB-C o Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 e al supporto di diverse combinazioni di monitor DisplayPort 4K Ultra HD e HDMI.

Questa docking station con tripla uscita 4K si basa sulla combinazione del controller grafico DisplayLink® integrato e della porta USB-C abilitata alla modalità DP Alt del computer per gestire tre schermi 4K indipendenti.

Consente qualsiasi combinazione di monitor HDMI e/o DisplayPort sulle porte video 1 e 2 (DisplayLink®), con risoluzioni fino a 4K a 60Hz. Mentre sulla porta 3 (DP Alt-Mode) si può collegare un monitor HDMI 4K 30Hz. Queste prestazioni video ad alta risoluzione sono ideali per applicazioni grafiche dettagliate e aumentano la produttività ampliando le capacità di visualizzazione del laptop.

Questa dock station collegata alla porta USB Tipo-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) del computer consente di ottenere per ottenere un'ampia gamma di connettività, opzioni e funzionalità. Caratteristiche della docking station:

- 2x porte USB-A e 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1 5Gbps) per le periferiche USB.
- 1x porta USB-A e 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) che supporta BC 1.2 con 7,5W (1,5A) per la ricarica di tablet e smartphone.
- 1x porta Gigabit Ethernet con WoL (Wake-on-LAN) per una connessione LAN (Local Area Network) cablata.
- 1x Jack audio TRRS a 4 posizioni da 3,5 mm per cuffie da 3,5 mm.

Questa docking station USB-C compatibile Power Delivery fino a 100W con l'adattatore di

alimentazione incluso. Ciò consente di ricaricare il dispositivo host collegato, nonché i dispositivi collegati alle porte di ricarica USB BC 1.2.

Per una maggiore protezione dei dispositivi USB collegati, le porte di ricarica USB BC 1.2 sono dotate di protezione da sovracorrente (OCP). L'OCP impedisce alle periferiche USB di assorbire più energia di quella assegnata in modo sicuro alla porta.

Collegare il dock al computer host, utilizzando il cavo USB-C da 1 m incluso. La docking station supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, ChromeOS e Ubuntu. Questa dock è stata progettata per una perfetta integrazione con qualsiasi dispositivo compatibile dotato di USB-C all'interno della vostra azienda, tra cui Lenovo X1/Thinkpad P Series, Dell Latitudes/Precision/XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 e MacBook M1 Pro/Max/M2. La dock è dotata di uno slot K posto lateralmente per una maggiore sicurezza negli spazi di lavoro condivisi (ad esempio, hotel BYOD/hot-desking).

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, StarTech.com Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software comprende:

Advanced Windows Layout Utility: per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.

Mac Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.


USB Event Monitoring Utility: Per tracciare e registrare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità di rete più elevate tramite LAN cablate.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione StarTech.com Connectivity Tools, visitare il sito: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Questo prodotto è supportato per 3 anni, inclusa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Utilizzalo in postazioni di lavoro hot-desk in aeree di lavoro condivise
- Carica i tuoi tablet e smartphone dalle porte USB B.C 1.2

Caratteristiche

- **Dock USB-C Universale**: Docking Station ad alte prestazioni per Windows, macOS, ChromeOS e Ubuntu; Perfetta per gestire parchi dispositivi misti e aggiornamenti di laptop. Semplifica la standardizzazione e l'inserimento degli utenti in azienda
- **Compatibile con Tutte le GPU**: Supera i limiti della GPU per configurazioni multi-monitor e massimizza il ROI; dock compatibile con tutte le piattaforme hardware, inclusi Intel, Apple Silicon, AMD e Snapdragon X Copilot+ PC
- **Triplo Display 4K per una Maggiore Produttività**: Collega fino a tre monitor 4K tramite una sola porta USB C; Questa dock supporta due monitor 4K a 60Hz via DisplayLink (HDMI 2.0 o DisplayPort 1.2) e un terzo display HDMI 4K a 30Hz tramite DP 1.2 Alt Mode
- **Power Delivery da 100W**: La docking station include un alimentatore per ricaricare il laptop host e contemporaneamente alimentare tutte le porte; Le porte USB e USB-C a valle erogano fino a 7,5 W (1,5 A) per dispositivi mobili o alimentati a batteria
- **La Scelta dei Professionisti IT:** Testata nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multipiattaforma; Progettate per implementazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e il passaggio a PC con funzionalità AI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	3
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Tipo bus	USB 3.2 Gen 2
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Standard del settore	HDMI 2.0

	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T (Conforme allo Standard IEEE802.3ab)
ID chipset	DisplayLink - DL-6950-N
	VIA - VL817C0
	Parade - PS176C0
Prestazioni	
Wake On Lan	Sì
Massima velocità di trasferimento dati	10Gbps
Risoluzioni digitali massime	2x HDMI e/o DisplayPort: 4K (4096 x 2160) 60 Hz 1x HDMI (tramite DP Alt Mode): 4K (4096 x 2160) 30 Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
MTBF	44.877 ore
Connettore/i	
Porte esterne	3 - HDMI (19 pin)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Fast-Charge, 24 Pin, 10 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

		1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)
		1 - RJ-45
Connettori host		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 a 10.12, 10.14 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Android™ Linux® 3.5.x e versioni successive - Solo Versioni LTS ChromeOS™
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Un dispositivo host con una porta USB-C disponibile (per garantire la piena funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del dispositivo host deve supportare USB Power Delivery 2.0 e la modalità DP Alt).
	Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del dispositivo host supporti USB Power Delivery e la modalità DP Alt Mode Per ottenere una risoluzione di 4096 x 2160p/3840 x 2160p è necessario un display con capacità 4K. Per ottenere una risoluzione di 3840 x 2160p (4K è noto anche come 4K x 2K) sulla porta HDMI DP Alt-Mode è necessario un computer con capacità 4K. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps).
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED di alimentazione (Bianco)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Power Delivery	100W
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5 A
	Tensione di uscita	24 DC

Corrente di uscita	5.41 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	15W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	0~85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.2 ft [1.0 m]
Lunghezza prodotto	7.5 in [19.0 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [3.0 cm]
Peso prodotto	9.5 oz [270 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.8 in [25.0 cm]
Larghezza del Pacco	8.1 in [20.5 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella	1 - Docking Station USB-C
---------------	---------------------------

confezione

1 - Cavo host USB-C da 1m

1 - Adattatore di alimentazione (EU)

1 - Guida Rapida

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.