



Usage unique

SOLO 980

Nitrile | Chlorinée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE B

EN 374-1



Type B
JKPT

EN 374-5



VIRUS

EN 421



CATÉGORIE 3



0334



BfR XXI -
Germany

Dextérité EN ISO
21420: 5/5

Gants à usage unique en nitrile épais alliant dextérité et résistance, adaptés à diverses applications.

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort et flexibilité



Productivité

- Granitée sur le bout des doigts pour une bonne prise en main



Protection de la peau

- Sans latex pour réduire le risque d'allergies
- Traitement non poudré
- Recommandé pour les environnements huileux dans l'industrie



Bénéfices additionnels

- Offre une protection fiable contre une large gamme de produits chimiques tels que l'isopropanol et certaines formulations de skydrol et de diestone

INDUSTRIES

- Industrie automobile
- Maritime
- Transports
- Industrie Chimique
- Laboratoire
- Métallurgie
- Industrie Agroalimentaire
- Collectivité: Nettoyage
- Santé: Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Ostréiculture
- Assemblage de pièces
- Travaux de précision
- Mélangeage de produits chimiques
- Manipulation de pièces de précision
- Contrôle qualité
- Assemblage de petites pièces huileuses
- Petits travaux de maintenance
- Montage de précision



Usage unique

SOLO 980

Nitrile | Chlorinée

(LÉGENDES)

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



TYPE B

J: n-Heptane
K: Soude caustique 40%
P: Peroxyde d'hydrogène 30%
T: Formaldéhyde 37%

EN 421

CONTAMINATION RADIOACTIVE



EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



VIRUS

Protection contre bactéries,
champignons et virus



CONTACT ALIMENTAIRE

BfR XXI - Germany

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Granitée
Matière	Nitrile
Caractéristique manchette	Bord roulé
Couleur	Bleu
AQL étanchéité	1.5
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.20
Tailles	6 7 8 9 10 11

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	50 gants/boîte 500 gants/carton
-----------	------------------------------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Ce produit est conforme au Règlement (CE) n°1935/2004 du Parlement européen et du Conseil, concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et à la recommandation allemande BfR XXI.
- Attestations UE de type: 0075/014/162/10/24/2331
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France