



RILEY®

REON

Écran facial ajustable conçu pour les impacts haute énergie

L'écran facial Reon offre au porteur une protection faciale de « classe A ». Résistance aux impacts haute énergie conformément à la norme EN 166 « Niveau A » signifie que l'écran facial protège contre des impacts allant jusqu'à 190 m/s (425 mi/h). Le REON est également plus performant en termes de confort et de clarté de vision.



TEINTE 3



Shade 3



Shade 5



Clear

CARACTÉRISTIQUES

- + Jugulaire montée
- + Le système de réglage à cliquet permet un ajustement optimal à toutes les tailles de tête
- + Tour de tête rembourré pour un port confortable
- + Pivot réglable pour que l'utilisateur sélectionne l'angle optimal
- + Conception sans monture pour un large champ de vision illimité
- + Résistance aux impacts niveau A – le plus haut niveau possible dans le cadre de la norme EN166

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales/gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747



RILEY | **REON**

TYPE DE VERRES	RÉF.	MARQUAGE DES VERRES	MARQUAGE DES MONTURES	PROTÈGE CONTRE	REVÊTEMENTS
	RLY00352			Impacts,Rayonnement UV,Métal en fusion	
TRANSPARENT	<input type="radio"/> RLY00351	2C-1.2 1 AT		Impacts,Rayonnement UV,Métal en fusion	
TRANSPARENT	<input type="radio"/> RLY00355	2C-1.2 1 FT		Impacts,Rayonnement UV	
TEINTE 5	<input checked="" type="radio"/> RLY00354	5 1 B CE / I 3		Impacts,Rayonnement UV,Métal en fusion,Infrarouge	
TEINTE 3	<input checked="" type="radio"/> RLY00353	3 1 B CE		Impacts,Rayonnement UV,Métal en fusion,Infrarouge	

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

POIDS	250g
-------	------

CONDITIONNEMENT

PAR BOÎTE	1
PAR CARTON	20

SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTS

COMPOSANT	MATÉRIAU
VERRE	Polycarbonate
CHARNIÈRE	Métal

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LÉGENDE DES CERTIFICATIONS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

VOIR LE PRODUIT EN LIGNE

ou cliquez [ici](#)

ou cliquez [ici](#)

ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.

GLOBUS