

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Baie EasyRack 800mm/48U/ 1000mm avec toit, sans panneau latéral, roulettes, noir

ER8800

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

## Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	48U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(s) Portes Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées

## Physique

Hauteur	2258 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	1000 mm
Poids Net	112,4 kg
Couleur	Noir
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	838,2 mm
Profondeur de montage minimale	241,6 mm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 18 porte avant Calibre 19 porte arrière Calibre 16 poste Calibre 14 rail de montage EIA
Charge permanente admissible	1199,8 kg statique 599,6 kg dynamique

## Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	239 cm

Largeur de l'emballage 1	85 cm
Longueur de l'emballage 1	105 cm
Poids de l'emballage (Kg)	121 kg

## Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	367 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	350 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	8 kg CO2 eq.

### Use Better

#### Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
<a href="#">Directive RoHS UE</a>	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>

### Use Longer

#### Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

### Use Again

#### Réemballer et réuser

Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Reprise	Oui