

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony P6- disque SSD - 256GB - haute endurance - pièce détachée

HMIYP6SSD256

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony P6
Type de produit ou équipement	Disque SSD
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de stockage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Harmony P6

Complémentaires

Type de mémoire	256 Go flash
Compatibilité de gamme	Harmony P6
Dimension	2,5"

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C
Humidité relative	10...90 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,0 cm
Largeur de l'emballage 1	11,0 cm
Longueur de l'emballage 1	14,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	200,0 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🔍 Matières et Substances	
Sans gaz fluoré	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	Df644fea-f5fa-4b8a-a06e-76d7dac05fe5
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds
sans PVC	Non
Sans silicone	Non

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.