

ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 扁平式标记纸



0811493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811493>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式标记纸，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，安装方式：锁扣，适用的模块宽度：5.2 mm，标签数：160，文本框高度：6.9 mm，文本框宽度：5.15 mm



商业数据

订货号	0811493
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2113
产品关键代码	BG2113
GTIN	4017918917081
单件重量（含包装）	30.3 g
单件重量（不含包装）	20.24 g
原产地	IN

ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 扁平式标记纸



0811493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811493>

技术数据

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5.2 mm
型号	扁形

标识

标签数	160
每排单独标记数	10

尺寸

宽度	5.15 mm
长度	6.9 mm
针距	5.2 mm

文本框

文本框宽度	5.15 mm
文本框高度	6.9 mm

材料规格

颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
基座材料	PA

环境和真实条件

环境条件

建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装 , 保存在干燥阴凉处)

安装

安装类型	锁扣
------	----

0811493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811493>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZBSM-K 5/WH:UNPRINTED - 扁平式标记纸



0811493

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0811493>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

phoenix@phoenixcontact.com.cn