

Datenblatt

Stahlschrank mit Rädern und 7 Schubladen, RS Pro, 975 x 450 x 710 mm

Best.-Nr.: **833-5900**



Produktdetails

Der professionelle Werkzeugschrank von RS Pro verfügt über eine elegante, robuste Stahlblechkonstruktion mit elektrostatischer matter Pulverbeschichtung für zusätzliche Haltbarkeit und Kratzschutz. Er verfügt über sieben Schubladen, die vollständig ausgezogen belastet werden können, mit zentralem Verriegelungsmechanismus für zusätzliche Sicherheit. Die Schublade bietet reibungsarme Kugellagerschienen für leichtes Öffnen und lange Lebensdauer. Jede Schublade dieses Schrankes kann 3 EVA-Schaumstoff-Werkzeugmodule für eine maßgeschneiderte Werkzeuganordnung aufnehmen. Der Schrank verfügt über Seitenhalter mit reichlich Platz für die Aufbewahrung von Spraydosen, Schmiermitteln und Papiertuchrollen. Er verfügt über robuste ölbeständige Räder mit 2 festen und 2 drehbaren Rollen für einfaches Lenken. Dieser Aufbewahrungsschrank hat eine Größe von 975 x 450 x 710 mm.

Eigenschaften und Vorteile

- Zentraler Verriegelungsmechanismus, um ein versehentliches Öffnen der Schublade beim Transport zu vermeiden
- Versenkte Arbeitsfläche mit einer hochwertigen Matte, ideal als temporäre Werkbank und zur Aufbewahrung von losen Werkzeugen
- Hochwertiger Stahlblech-Rollenschrank mit 7 Schubladen
- Jede Schublade kann 3 EVA-Schaumstoff-Werkzeugmodule für eine maßgeschneiderte Werkzeuganordnung aufnehmen
- Seitenhalter mit reichlich Platz für die Aufbewahrung von Spraydosen, Schmiermitteln und Papiertuchrollen
- Schubladen mit Kugellagern mit geringer Reibung für einen glatten und haltbaren Mechanismus
- Vollständig herausziehbare Schubladen für leichten Zugriff auf Werkzeuge und Teile
- Ölbeständige Räder in robuster Ausführung. 2 feste, 2 drehbare Räder für leichtes Lenken
- Intelligente Verriegelung der einzelnen Schubladen hält Schubladen geschlossen und vermeidet versehentliches Öffnen



DEUTSCH

Technische Daten:

Abmessungen	975 x 710 x 450 mm
Höhe	975 mm
Länge	710 mm
Material	Stahl
Anzahl der Schubladen	7
Typ	Rollschrank
Gewicht	66,4 kg
Mit Rädern	Ja
Breite	450 mm