

## 1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Product ID: DP2VGAMM6



Met de DP2DVIMM6 1,80m DisplayPort naar VGA (M-M) Verloopkabel kunt u een VGA-beeldscherm aansluiten op een DisplayPort-videokaart/-bron. De kabel legt een verbinding over een afstand van 1,80 m en is voorzien van een VGA-aansluiting (mannelijk) en een DisplayPort-aansluiting (mannelijk). De DisplayPort naar VGA verloopkabel ondersteunt videosignalen met hoge bandbreedte en ondersteunt monitorresoluties tot 1920x1200 of HDTV-resoluties tot 1080p – zo kunt u optimaal gebruik maken van uw VGA-scherm, aangesloten op een moderne DisplayPort-videobron. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Blijf uw bestaande VGA-scherm gebruiken met nieuwere DisplayPort-monitoren
- De DisplayPort naar VGA verloopkabel zorgt voor een gemakkelijke en probleemloze aansluiting op een VGA-monitor of -projector

### Features

- Compleet kabelsysteem
- Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
- Geen software of drivers nodig

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Actief
	Adapterstijl	Kabeladapters
	Audio	Nee
	Connectormateriaal	Goud
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
	Maximale kabellengte	6 ft [1.8 m]
<b>Connector(en)</b>	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Gewicht product	3.7 oz [104 g]
	Kabellengte	6 ft [1.8 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	6 ft [1.8 m]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	4 oz [113 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 1,80 m DisplayPort naar VGA Verloopkabel - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.