


Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy BS - Barre pour JdB
horizontal - plate pleine - L=
2000mm - 80x10

LVS04548

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] courant assigné d'emploi	1800 A à 35 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 2 supports 65 kA (1 s) pour 3 supports 75 kA (1 s) pour 4 supports
Courant admissible	1800 A à 35 °C : = IP31 1600 A à 35 °C : IP31
Section du jeu de barre	80 x 10 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	14,72 kg
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Sans trou

Environnement

Normes	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	14,5 cm
Longueur de l'emballage 1	210,0 cm
Poids de l'emballage 1	14,663 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	29,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	614,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

