

特点

- 坚固的设计、适用于各种应用 应用程序
- 特别适用于存储各种中小型尺寸 零件和组件
- 特别适用于利用空间并保持清洁和整洁 自由工作环境
- 由聚丙烯和聚酯树脂的组合制成 极佳的耐用性
- 透明倾斜抽屉可打开 45° 角、易于存取 和可见性
- 提供 6 种不同尺寸

RS Pro 抽屉单元、 pp 、 206mm x 600mm x 170mm

RS 号: 519-318



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 系列多用途抽屉存储装置是用于各种应用的理想存储解决方案、提供 6 种不同尺寸、宽度为 600 mm 。坚固的设计使其可以自堆叠或安装到墙壁框架上、从而在工作环境中节省宝贵的占地面积。此倾斜抽屉单元系列特别适用于存储和整理中小型部件、带透明窗口、可在各种环境中提供可见性、便利性和灵活性。该装置采用聚丙烯结构、带倾斜抽屉、由聚酯树脂和聚丙烯制成、具有极佳的耐用性和耐腐蚀性。抽屉还可打开 45° 角、确保物品易于存取、必要时可完全拆下。RS Pro 抽屉单元、带倾斜抽屉 提供可用于的多用途存储解决方案 多种环境

提供什么尺寸？

- [519289](#) : RS Pro 存储装置、9 个抽屉
- [519295](#) : RS Pro storage unit 、6 抽屉
- [519302](#) : RS Pro storage unit , 5 抽屉
- [519318](#) : RS Pro 存储装置, 4 个抽屉
- [519324](#) : RS Pro storage unit , 3 抽屉
- [519330](#) : RS Pro 存储装置, 2 个抽屉

一般规格

抽屉	4
抽屉材料	pp
外壳材料	pp
颜色	黑色; 蓝色; 透明; 绿色; 灰色; 象牙白色; 多色
电柜 / 手推车容量	240kg; 144kg
每个机架的容量	50kg (UDL)
提供的分隔器数量	60 (每个抽屉 2 个)
每个抽屉的分隔器位置数	7; 3; 5
药屉类型	L-00; L-07
透明抽屉	是的
倾斜抽屉	是的
壁装式	是的
应用	车库、车间、仓库

机械规格

总高度	206mm
总宽度	600mm
总深度	170mm
重量	4.6kg

存储抽屉尺寸

存储抽屉尺寸 (高 x 宽 x 深)	存储抽屉的数量	每个抽屉容量
77mm x 600mm x 51mm	2 x 9 ; 8.	5kg
112mm x 600mm x 91mm	1 x 6	
164mm x 600mm x 133mm	1 x 5	
206mm x 600mm x 170mm	1 x 4	

操作环境规格

温度容差	-40°C 至 55°C
------	--------------



Ref	Overall Unit Size H x W x D (mm)	Inner Compartment Size H x W x D (mm)	RS Stock No
9	77 x 600 x 51	66 x 60 x 47	519-289
6	112 x 600 x 91	100 x 93 x 70	519-295
5	164 x 600 x 133	151 x 113 x 104	519-302
4	206 x 600 x 170	193 x 142 x 133	519-318
3	240 x 600 x 200	225 x 191 x 154	519-324
2	353 x 600 x 305	335 x 287 x 231	519-330