

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖



1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护盖 B10，适用单锁扣，保护盖板材料: PC，高度: 19.1 mm，开槽连接块: 无



商业数据

订货号	1407693
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7AZC
产品关键代码	AF7AZC
目录页面	页码653 (C-2-2017)
GTIN	4046356776783
单件重量 (含包装)	35.3 g
单件重量 (不含包装)	30.46 g
原产地	PL

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖

1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>



技术数据

产品属性

产品类型	保护盖
外壳类型	保护盖
类型	B10
型号	适用带单锁扣的基座外壳
配有固定绳	否
密封	无

尺寸

尺寸图	
宽度	47.3 mm
高度	19.1 mm
长度	77.5 mm

材料规格

标识材料 保护盖	PC
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
保护盖板材料	PC

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP66
环境温度 (运行)	-20 °C ... 100 °C

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖




1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>

图纸

尺寸图



尺寸图

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖



1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖



1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B10-BC-HI-PLBK - 保护盖



1407693

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1407693>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn