

**A673 - Gant anti-coupe nitrile CT F18****Collection:** Resistant à la coupure**Gamme:** Protection des mains**Matériaux:** HPPE, Nylon, Fibre d'acier, Elastique, Elasthanne**Trempage:****Paquet intérieur (sous-conditionnement):** 12**Emballage extérieur:** 144**information produit**

Le gant CT offre une protection maximale contre les coupures, une visibilité radicale par faible luminosité et des caractéristiques de gant de qualité supérieure. Le renfort pouce/index ajoute une durabilité supplémentaire. Convient aux appareils à écran tactile. Le tricot respirant de jauge 18 offre une dextérité et un confort optimaux. Le revêtement de la paume en mousse de nitrile offre une adhérence exceptionnelle dans des conditions humides et sèches.

**Protection des mains**

Une large gamme pour la Protection des mains est disponible. Afin d'aider à répondre à tous les besoins. Seuls les meilleurs matériaux et méthodes de fabrication sont utilisés dans la production d'une vaste gamme de produits Portwest pour la Protection des mains.

**Normes**

EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5  
EN 388: 2016 + A1 : 2018 (4X42F)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau COUPURE (A6)  
ANSI/ISEA 105: 2016 Niveau ABRASION (4)  
ANSI/ISEA 105: 2016 (3)

**Caractéristiques**

- Résistance à la coupure niveau F
- La doublure de calibre 18 offre un excellent confort, une grande liberté de mouvement et une superbe capacité tactile
- Renfort au pouce et à l'index pour une solidité accrue
- Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
- Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Certifié CE
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Doublure respirante sans couture



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

### A673 - Gant anti-coupage nitrile CT F18

**Code Douanier: 6116102091**

#### Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)  
Bracetown Business Park  
D15 YN2P, Ireland  
N° de certificat: 2777/19982-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)  
SATRA Technology Park  
NN16 8SD, United Kingdom  
N° de certificat: AB0321/20356-01/E00-00

#### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	GTIN/DUN14
A673K8RXS	Noir	50.0	30.0	37.0	0.0460	0.0555	5036108362523	25036108851557
A673K8RS	Noir	50.0	30.0	37.0	0.0490	0.0555	5036108362509	25036108851533
A673K8RM	Noir	50.0	30.0	37.0	0.0560	0.0555	5036108362493	25036108851526
A673K8RL	Noir	50.0	30.0	37.0	0.1200	0.0555	5036108362486	25036108851519
A673K8RXL	Noir	50.0	30.0	37.0	0.0670	0.0555	5036108362516	25036108851540
A673K8RXXL	Noir	50.0	30.0	37.0	0.0710	0.0555	5036108362530	25036108851564