

Gants en PVC robustes, conformes à la manipulation des denrées alimentaires, offrant une protection chimique et une préhension optimales.

- **Une protection renforcée** : Grâce à leur formulation spéciale en nitrile et en PVC, les gants industriels AlphaTec® 04-004 combinent une protection chimique avancée*, une résistance à l'abrasion et une flexibilité, même à basse température.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Ces gants de sécurité sans latex sont également conformes aux normes d'hygiène et de traitement des aliments de l'UE et de la FDA, ce qui en fait des gants de sécurité alimentaire idéaux pour diverses applications.
- **Un confort accru** : Leur conception en coton sans couture de calibre 13 assure un excellent équilibre entre le confort du porteur et la protection des mains.
- **Grip amélioré** : ces gants AlphaTec® sont également dotés d'un grip en mousse unique qui repousse facilement l'huile, tout en assurant une excellente préhension dans les environnements humides et huileux.
- **Ergonomie avancée** : En outre, les gants pour travaux lourds AlphaTec® 04-004 ont une forme ergonomique qui favorise le confort du porteur et la facilité d'utilisation.



*6 produits chimiques certifiés (JKLMPT) sur 18 EN ISO 374:2016 ; 5 produits chimiques supplémentaires (AFNOS) ont atteint un niveau de perméation 2 ou plus dans un laboratoire accrédité.

Secteurs industriels

- Transformation des aliments
- Maintenance d'infrastructure
- Maintenance/Entretien
- Industrie chimique

Applications

- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Manipulation de produits chimiques
- Maintenance/Entretien
- Nettoyage

Principales propriétés

- **Composé spécial de nitrile et de PVC** : résistance à un large éventail de produits chimiques*.
- **Conformité avec la FDA et l'UE** : Gants de sécurité alimentaire idéaux pour diverses applications
- **Conception en coton sans couture de calibre 13** : confort suprême et protection des mains

*6 produits chimiques certifiés (JKLMPT) sur 18 EN ISO 374:2016 ; 5 produits chimiques supplémentaires (AFNOS) ont atteint un niveau de perméation 2 ou plus dans un laboratoire accrédité.



Normes de performance

CE 0493



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	JAUGE	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec® 04-004	Liner Material: Coton Coating Material: PVC + Nitrile	13	8, 9, 10, 11	300	Bleu	• 12 paires par sachet ; 72 paires par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.