
ESKV 32 SG

Prensaestopas, poliamida, M32, RAL 7001 con rosca corta





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Poliamida
Material Junta	EPDM
Grado de protección	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Rosca	M
Ø de rosca D	32
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	12 mm
Ø cable mínimo	13 mm
Ø cable máximo	21 mm
Para llave SW	36 mm
Longitud total TL	42 mm - 51 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Color producto	RAL 7001
Tipo	ESKV 32 SG
Código RAL 7001	10066384
Unidad de embalaje	25
Número EAN	4007685663847
Número de tarifa	39269097

Accesorios recomendados

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es


Other technical data on request / subject to change without notice

RDE 32	10062186
EMUG 32 SG	10062716
EADR 32	10062805
BS 21	10064014
MFD 32/04/070	10064344
MFD 32/06/060	10064345
MFD 32/04/080	10064950
MFD 32/03/080	10101018
MFD 32/05/070	10101140
MFD 32/01/115-01/085	10101256
MFD 32/03/065	10102169
MFD 32/03/090	10102170

24.07.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice