

MV72 - veste softshell modafiamle multi norme arc électrique

Gamme: Multi-normes résistant aux flammes

Tissu extérieur: Softshell Modafiamle HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone

Emballage extérieur: 14



information produit

La veste Softshell Modafiamle Multi Norm Arc électrique est construite à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en fibre de carbone et modacrylique, ce softshell offre une protection contre la flamme, les produits chimiques, les propriétés antistatiques et offre également une visibilité élevée. Une fermeture à glissière interactive permet à ce softshell d'être inséré dans une veste extérieure pour une isolation supplémentaire si nécessaire.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
EN ISO 11611 Classe 2 (A1)
EN 1149-5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²)
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 20471 Classe 3
RIS-3279-TOM 2^e EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

Caractéristiques

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Zip résistant aux flammes
- Antistatique
- Zip double curseur pour plus de fonctionnalité



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

MV72 - veste softshell modaflame multi norme arc électrique

Code Douanier: 6101309000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/15186-02/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)

SATRA Technology Park

NN16 8SD, United Kingdom

N° de certificat: AB0321/16138-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
MV72ONRS	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.2000	0.1316	5036108330669	25036108819465
MV72ONRM	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.2200	0.1316	5036108330652	25036108819458
MV72ONRL	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.2700	0.1316	5036108330645	25036108819441
MV72ONRXL	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.3300	0.1316	5036108330676	25036108819472
MV72ONRXXL	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.3800	0.1316	5036108330683	25036108819489
MV72ONRXXXL	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.4160	0.1316	5036108349845	25036108838503
MV72ONR4XL	Orange/Marine	65.0	45.0	45.0	1.4700	0.1316	5036108349852	25036108838510