

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520B

---



- 
- Smarte und wetterfeste Überwachungskamera mit kostenfreier Handy-App, Aufzeichnungen in 4K/UHD-Auflösung, Nachtsicht, intelligenter Bewegungserkennung & Push-Benachrichtigung und vielem mehr
  - Sofort einsatzbereit, kein Konto/Abo erforderlich: integrierte, wechselbare microSD-Speicherkarte inklusive
  - Einfache Inbetriebnahme in wenigen Minuten: mit der App2Cam Plus-App für Smartphones/Tablets & Bluetooth®
  - Draußen flexibel platzierbar: verbunden mit deinem Heimnetzwerk per WLAN samt hoher Stabilität & Reichweite (2,4 bzw. 5 GHz) oder per LAN-Kabel
  - Vollautomatisches Erkennen und Unterscheiden von Objekten (Mensch, Tier, Fahrzeug), sendet daraufhin zielgenaue Push-Nachricht/E-Mail, ignoriert Störeinflüsse (Zweige, Laub, Licht etc.)
  - Alle Funktionen dauerhaft kostenfrei: Livestream, digitaler Zoom, Speicher, Over-the-Air-Updates und viele mehr
  - Alle Einstellungen ganz nach Wunsch festlegen: Empfindlichkeit Bewegungsmelder, Bildbereiche ohne Erkennung etc.
  - Datenschutz-konform durch Aufnahme ohne Ton, Ringspeicher und nach Bedarf geschwärzte Bildbereiche (sog. Privatzonen, auch für öffentliche Bereiche & Nachbargrundstücke)
  - Aufnahmen in Ultra HD (8 Megapixel), Nachtsicht bis zu 10 m, Schutzart IP66 (wetterfest)
  - Auch kompatibel mit den Apps Smartvest & ABUS One
- 

Zielgenau & klar. In 4K

Diese clevere Überwachungskamera schickt dir treffsichere Infos und liefert ultrascharfe 4K-Aufzeichnungen.

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520B

---

Mit anderen Sicherheitskameras ist es manchmal so: Sie schicken ständig Push-Benachrichtigungen, aber ist der Auslöser überhaupt relevant für dich? Anstatt zu rätseln, solltest du dich auf deine Überwachungskamera verlassen können. Und im Ernstfall sollte sie für Klarheit sorgen.

Die SmartLook macht es richtig: Sie unterscheidet komplett automatisch zwischen Person, Tier & Fahrzeug. Du entscheidest, was wichtig für dich ist, und bekommst auch nur dann eine Push-Nachricht durch die Handy-App App2Cam Plus. Das spart Zeit und schont Nerven.

Weiteres Highlight: Die Kamera liefert Tag & Nacht eine brillante Bildqualität. Aufnahmen speichert sie ultrahochauflösend in 4K.

Übrigens stehen dir mit der App alle Funktionen dauerhaft kostenfrei zur Verfügung: um z. B. private und öffentliche Bereiche auszublenden. Mit der enthaltenen microSD-Speicherkarte ist die Kamera sofort aufnahmebereit, und die App zeigt sogar, was bis zu 5 Sekunden vor einer Bewegungserkennung passiert ist (Pre-Recording).

Die smarte Sicherheitskamera ist nach einer supereinfachen Inbetriebnahme sofort einsatzbereit, absolut wetterfest und damit optimal für draußen geeignet. Mit ihr erfüllst du alle Vorgaben des Datenschutzrechts. Sie ist kompatibel zur Funk-Alarmanlage Smartvest. Genauso mit der ABUS One-App: Dort kannst du nicht nur auf die wichtigsten Kamerafunktionen zugreifen, sondern auch viele andere smarte Geräte von ABUS mit nur einer App bedienen – clever, zuverlässig, komfortabel.

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520B

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Abmessungen                   | 167 x 48 x 80 mm                                               |
| Alarmierung                   | Push-Benachrichtigung / E-Mail                                 |
| Anzahl Benutzer               | 3                                                              |
| Artikelprogramm               | Comfort                                                        |
| Audio Bitrate                 | 16 Kbit/s                                                      |
| Audio Kompression             | AAC                                                            |
| Audioeingang                  | Mikrofon                                                       |
| Auflösungsmodi                | 4K Ultra HD / Full HD (1080p) / VGA (360p)                     |
| Aufnahmemodi                  | Manuell / Bewegungs-erkennung                                  |
| Automatische Blendensteuerung | Ja                                                             |
| Basis Ereignis                | Objekterkennung + Bewegungsmaske                               |
| Bildaufnehmer                 | 1/2.8" CMOS                                                    |
| Blende                        | F2.0                                                           |
| Brennweite                    | 4 mm                                                           |
| Einsatzbereiche               | Außenbereich                                                   |
| Frequenzbereich               | 2,400 – 2,485 / 5,0 GHz                                        |
| Funkreichweite                | 10-30 Meter, in Abhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten m |
| Funktionen                    | Intelligente Objektunterscheidung                              |
| Funktionen                    | App-Steuerung & Fernzugriff                                    |
| Funktionen                    | Personen-Erkennung                                             |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                     | Tier-Erkennung                                                                                        |
| Funktionen                     | Zoom                                                                                                  |
| Gehäusematerial                | Kunststoff                                                                                            |
| Gleichzeitiger Netzwerkzugriff | 3                                                                                                     |
| Horizontaler Blickwinkel       | 85 °                                                                                                  |
| IR-LEDs                        | Ja                                                                                                    |
| IR-Reichweite (bis zu)         | 10 m                                                                                                  |
| IR-Schwenkfilter               | Ja                                                                                                    |
| Image Video                    | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YP8apti2RhU">https://www.youtube.com/watch?v=YP8apti2RhU</a> |
| Kanalbreite                    | 20 MHz                                                                                                |
| Kompatibel zu                  | Smartvest                                                                                             |
| Kompatibel zu Secvest          | Nein                                                                                                  |
| Kompatibel zu Smartvest        | Ja                                                                                                    |
| Kompatibel zu wAppLoxx         | Nein                                                                                                  |
| Kompatibilität                 | Smartvest Funk-System                                                                                 |
| Lautsprecher                   | Ja                                                                                                    |
| Leistungsaufnahme              | 4 W                                                                                                   |
| Lieferumfang 01 Beschreibung   | SmartLook                                                                                             |
| Lieferumfang 01 Menge          | 1                                                                                                     |
| Lieferumfang 02 Beschreibung   | Netzteil, 5V DC / 2A                                                                                  |

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520B

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Lieferumfang 02<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 03<br>Beschreibung | Wandhalterung (vorinstalliert)                      |
| Lieferumfang 03<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 04<br>Beschreibung | Montagematerial                                     |
| Lieferumfang 04<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 05<br>Beschreibung | Entnahmehilfe für die SD Karte                      |
| Lieferumfang 05<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 06<br>Beschreibung | Innensechskantschlüssel                             |
| Lieferumfang 06<br>Menge        | 2                                                   |
| Lieferumfang 07<br>Beschreibung | Bohrschablone                                       |
| Lieferumfang 07<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 08<br>Beschreibung | Antenne                                             |
| Lieferumfang 08<br>Menge        | 1                                                   |
| Lieferumfang 09<br>Beschreibung | microSD Karte (vorinstalliert)                      |
| Lieferumfang 09<br>Menge        | 1                                                   |
| Max. Auflösung @<br>Bildrate    | 4K Ultra HD @ 15fps /<br>Full HD (1080p) @<br>15fps |

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Max. Betriebstemperatur       | 50 °C                                                                |
| Max. Luftfeuchtigkeit         | 90 %                                                                 |
| Mikrofon                      | Ja                                                                   |
| Min. Betriebstemperatur       | -10 °C                                                               |
| Min. Luftfeuchtigkeit         | 20                                                                   |
| Mindestbeleuchtung<br>(Farbe) | 1 lx                                                                 |
| Mindestbeleuchtung<br>(IR)    | 0 lx                                                                 |
| Mit App steuerbar             | Ja                                                                   |
| Netzwerk-Protokolle           | TCP/IP, UDP, SMTP, NTP,<br>DHCP, ARP                                 |
| Netzwerkanschluss             | RJ-45 Buchse (10/100<br>Mbit/s)                                      |
| Netzwerkanschluss<br>WLAN     | IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax                                              |
| Optische Wellenlänge          | 940 nm                                                               |
| Privatzonen                   | 3                                                                    |
| Schutzart IP                  | 66                                                                   |
| Schwenk-/Neigebereich         | 270° Horizontal / 80°<br>Vertikal                                    |
| Sendeleistung                 | 11b: 17 +/- 1,5dBm /<br>11g: 14 +/- 1,5dBm /<br>11n: 12,5 +/- 1,5dBm |
| Sensibilität                  | -90 dBm                                                              |
| Software                      | App: ABUS App2Cam<br>Plus (Android/iOS)                              |
| Spannungsversorgung<br>DC     | 5 V                                                                  |

## SmartLook

Art.-Nr. PPIC54520B

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Speichermedium              | Micro-SD (bis zu 128GB)                   |
| Speicherung                 | Micro SD-Karte                            |
| Standort                    | Außenbereich                              |
| Steckertyp                  | Hohlstecker: 3,5 x 1,35 mm                |
| Stromversorgung             | Netzteil                                  |
| System                      | Vernetzt                                  |
| Tag-/Nachtumschaltung       | Auto                                      |
| Technologie                 | Netzwerk                                  |
| Verschlüsselung             | AES 128bit, WPA/WPA2-PSK/ WPA3 (personal) |
| Vertikaler Blickwinkel      | 45 °                                      |
| Video Content Analyse (VCA) | Mensch- / Tier- / Fahrzeugerkennung       |
| Videokomprimierung          | H.264/ H.264+                             |
| Vor-/Nachalarmspeicher      | bis zu 5 Sek.                             |
| Weißabgleich                | AWB                                       |