

## MERKMALE

- Sechs Thermoelementeingänge
- Umschaltbare Thermoelemente Typen K/T/J/R/N/E
- °C/°F wählbar
- Robustes ABS-Gehäuse
- Lieferung mit Bedienungsanleitung

# RS PRO Thermoelement-Tischgerät mit sechs Eingängen

RS-Bestellnummer: 446-4048



RS Professionally Approved Products bieten Ihnen Teile in professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premiumpreis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Das Thermoelement-Tischthermometer von RS PRO mit sechs Eingängen verfügt über ein klares LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, sechs Thermoelementeingänge und ein robustes ABS-Gehäuse. Das Gerät kann für maximale Flexibilität zwischen sieben Thermoelementtypen umgeschaltet werden.

## Allgemeine Spezifikation

<b>Thermometer</b>	
<b>Serie</b>	RSPRO
<b>Modellnummer</b>	446-4048
<b>Thermometertyp</b>	Tischplatte
<b>Kompatible Sondentypen</b>	K/T/J/R/N/E
<b>Anzahl der Temperatureingänge</b>	Sechs
<b>Absolute maximale Temperaturmessung</b>	1372°C
<b>Temperaturskala</b>	Celsius/Fahrenheit
<b>Anzeigetyp</b>	LCD
<b>Auflösung</b>	0,1° bis 1000°
<b>Beste Genauigkeit</b>	±0,1 % des Messwerts ±0,2°C
<b>Temperaturkoeffizient</b>	0,01 % des Messwerts /°C
<b>Temperaturskala</b>	ITS-90
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C bis 50°C
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C bis 50°C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	0 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Anwendungen</b>	Wissenschaftlich, industriell

## Mechanische Spezifikationen

<b>Gehäusematerial</b>	Abs
<b>Maße</b>	148 x 67 x 190 mm
<b>Länge</b>	190mm
<b>Breite</b>	148mm
<b>Höhe</b>	67mm
<b>Gewicht</b>	155g

## Elektronische Spezifikationen

<b>Eingangsspannungsbereiche* *(Option – bei der Bestellung angeben)</b>	240 VAC $\pm$ 10 % 110 VAC $\pm$ 10 % 9-30 V Wechselstrom oder Gleichstrom
<b>Steckertyp</b>	Mini-Thermoelement

## Schutzkategorie

<b>IP-Bewertung</b>	Wasserdicht
---------------------	-------------

## Weitere Informationen

<b>EAN</b>	5060379945130
<b>Zolltarifnummer</b>	90251980

## Einstufung

<b>eCl@ss</b>	5060379945130
<b>UNSPSC</b>	90251980

## Zulassungen

<b>Erklärungen</b>	CE
<b>Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche</b>	Nein
<b>Standards erfüllt</b>	Nein

## Ähnliche Produkte

Lagernr	Marke	Produktname	Anwendung	Sensorart	Thermometertyp
446-4032	RSPRO	Tischthermometer	Wissenschaftlich	Thermoelementtypen K/T/J/R/N/E	Thermometer mit einem Eingang

## Einschließlich Zubehör

- Bedienungsheft