

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL - 壳体

1412601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插头外壳 B10，适用单锁扣，标识材料: 压铸铝，耐盐水，电缆出线: 1，水平，1x M32，高度 : 72 mm，电缆密封: 无，标准

优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1412601
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码606 (C-2-2019)
GTIN	4055626059280
单件重量（含包装）	183.7 g
单件重量（不含包装）	183.7 g
原产地	CN

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL - 壳体



1412601
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>

技术数据


说明

概述	适用HC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03系列插芯
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1372719 HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL/...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	插头外壳
应用	标准
类型	B10
出线口编号	1
螺钉连接类型	1x M32
型号	高型设计
电缆出口	水平
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	44 mm
高度	72 mm
长度	73 mm

材料规格

外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层

机械特性

机械参数	
螺钉连接类型	1x M32
锁紧类型	针脚

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL - 壳体



1412601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>

	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度（运行）	-40 °C ... 125 °C

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL - 壳体


1412601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>



图纸

尺寸图



尺寸图

1412601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>

DNV

认证ID: TAE000037S



cUL认证

认证ID: E255026



UL认证

认证ID: E255026



EAC

认证ID: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus认证

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL - 壳体



1412601

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1412601>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	3.386千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn