



## Klittenband

### • TEXTIE-serie

TEXTIE-klittenband is vooral geschikt om kwetsbare kabels zoals glasvezelbekabeling, communicatiekabels en netwerkkabels te bundelen, zonder dat zij door het klittenband beschadigd, doorgesneden of geknikt worden. De hersluitbare TEXTIE's zijn ook een rationele oplossing in de podiumbouw, in sport en voor de voormontage van kabelbomen. Daarnaast zijn allerlei toepassingen thuis of op kantoor denkbaar, bijvoorbeeld de bundeling van PC- en hifikabels.

### Hoofdkenmerken


- snel en eenvoudig te monteren, zonder gereedschap
- geen restafval
- goed bestand tegen veroudering
- tot 400x te openen en te sluiten
- verschillende kleuren voor eenvoudige kabelmarkering



*Dankzij de praktische vorm kan de TEXTIE-serie aan de kabel blijven zitten en raakt dus niet kwijt.*



*De TEXTIE-serie is verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*



TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	Mat. lus	Mat. haak	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
TEXTIE S	12,5	150,0	45,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	zwart (BK)	10	130-00012
TEXTIE M	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	blauw (BU)	10	130-00018
	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	geel (YE)	10	130-00016
	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	groen (GN)	10	130-00017
	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	rood (RD)	10	130-00014
	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	wit (WH)	10	130-00021
	12,5	200,0	60,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	zwart (BK)	10	130-00013
TEXTIE L	12,5	330,0	100,0	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	zwart (BK)	10	130-00019
TEXTIE 5M	12,5	5.000,0	-	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	zwart (BK)	1	130-00020
TEXTIE 25M	13,0	25.000,0	-	Polyamide (PA)	Polypropyleen (PP)	zwart (BK)	1	130-00022

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.