

# HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹

1037100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1037100>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

ME-IO Blockbelt，用于6个PCB连接器，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



## 优势

- 可对不同连接器插头进行功能分组
- 简化服务和维护工作
- 通过锁扣系统，快速安装和拆卸卡夹

## 商业数据

订货号	1037100
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	ACHECZ
产品关键代码	ACHECZ
GTIN	4055626570044
单件重量 (含包装)	0.64 g
单件重量 (不含包装)	0.64 g
原产地	PL

# HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹

1037100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1037100>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	ME-IO Blockbelt
壳体系列	ME-IO
型号	用于6个PCB连接器

### 材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

### 环境和真实条件

#### 环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

### 安装

安装类型	卡接
------	----

# HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹

1037100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1037100>



## 分类

### ECCLASS

ECCLASS-11.0	27182702
ECCLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HSCP-CB 6U-7035 - 紧固夹

1037100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1037100>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn